

Montageplaten voor vloerkasten Altis™ (vervolg)



Voorbeeld van montage van 2 volle platen totale breedte op de achterwand van samenstelbare vloerkasten



Voormarkering van de volle platen en platen met totale breedte met een doorboring voor het hijsen



Voorbeeld van een volle plaat over de totale breedte ref. 047515 gemonteerd in een samenstelbare vloerkast

Technische kenmerken zie www.ecatalog.be
Schroeven blz. 373

Ref.	Platen Lina 12,5	
	Verzinkt staal. Met doorboringen voor de plaatsing van uitrustingen zonder aftekening Automatische haakse plaatsing: • Ø 6,5 mm voor isolerende klinknagels ref. 036644 (bedradingskoker) • Ø 3,3 mm voor uitrusting met schroef ref. 034745 Doorboring voor het hijsen Toelaatbare belasting: 200 kg/m ²	
	Hoogte 1600 mm	
	Voor vloerkasten Breedte (mm)	Gewicht (kg)
047525	800	24,1
047526	1000	30,6
047527	1200	36,7
	Hoogte 1800 mm	
047528	600	20,6
047529	800	27,3
047530	1000	34,3
047531	1200	41,4
047532	1600	59,3
	Hoogte 2000 mm	
047533	600	22,6
047534	800	30,7
047535	1000	38,3
047536	1200	45,9
047537	1600	66,2

Ref.	Gedeeltelijke platen Lina 12,5	
	Voor directe montage op het frame of op de stijprofielen voor de samenstelbare vloerkasten en met behulp van de stijprofielen voor de monoblokkasten Verzinkt staal. Met doorboringen voor de plaatsing van uitrustingen zonder aftekening Automatische haakse plaatsing: • Ø 6,5 mm voor isolerende klinknagels ref. 036644 (koker) • Ø 3,3 mm voor uitrusting met schroef ref. 034745 Toelaatbare belasting: 150 kg/m ²	
	Hoogte 800 mm	
	Voor vloerkasten Breedte (mm)	Gewicht (kg)
048140	800	6,9
048141	1000	9
048142	1200	10,8
	Hoogte 1000 mm	
048143	800	8,6
048144	1000	11,1
048145	1200	13,5

Ref.	Gedeeltelijke platen Lina 25	
	Voor directe montage op het frame of op de stijprofielen voor de samenstelbare vloerkasten en met behulp van de stijprofielen voor de monoblokkasten Verzinkt staal Toelaatbare belasting: 50 kg/m ²	
	Hoogte 800 mm	
	Voor vloerkasten Breedte (mm)	Gewicht (kg)
047489	600	3,9
047490	800	5,1
047491	1000	6
047492	1200	7,2
047493	1600	9,4
	Hoogte 1000 mm	
047494	600	4,6
047495	800	5,8
047496	1000	7
047497	1200	8,6
047498	1600	11,5
	Hoogte 1200 mm	
047485	600	5,3
047486	800	6,9

Ref.	Tussenplaten	
	Enkel voor samenstelbare vloerkasten Voor de doorlopende verbinding tussen 2 volle of Lina 12,5 platen Met doorboringen Lina 12,5 Verzinkt staal Voor vloerkasten Hoogte (mm)	
047649	1200	
047651	1600	
047652	1800	
047653	2000	

Andere schroeven (blz. 373)