



Technische kenmerken zie www.ecatalog.be

Ref.	Beschermingsgeleiders		
	Massacontactstrips		
	Capaciteit (mm ²)	Bevestigingsafstand (mm)	Ø van de gaten (mm)
034795	6	200	8,5
034796	16	200	8,5
034797	30	200	8,5
	Groene/gele draad		
036395	6	200	6,5

Ref.	Deurvensters met scharnieren						
	IP 54 - IK 07 volgens norm EN 62262						
	Kader van geanodiseerd aluminium, kunnen 120° worden geopend						
	Kijkgat van transparant polycarbonaat dikte 3 mm						
	Neopreen dichting						
	Slot met sleutel 455						
	Geleverd met boormal						
	Beschermen de apparaten, vermijden ongepaste manipulaties en laten toe de deurapparaten te bekijken						
	Buitenafmetingen		Afm. van de kijkopening		Nuttige diepte		
	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	(mm)	
047545	300	400	50	230	330	42	
047546	400	400	50	330	330	42	
047547	500	500	50	430	430	42	
047548	600	400	50	530	330	42	
047549	600	600	50	530	530	42	

Ref.	Verfafwerking
	Verfspuitbussen
	Inhoud: 150 ml
036597	Grijs RAL 7035
036598	Beige RAL 7032
	Retoucheerpenseel
	Corrosiewerende verf
	Voor de bescherming van de plaat na versnijding
036591	Grijs RAL 7035
	Andere kleuren op aanvraag
	Met water uitwisbare balpen
039599	Met water uitwisbare balpen voor tijdelijke aftekening

Ref.	Handgrepen
034772	2433 A, uitgerust met een cilinder met sleutel
034771	Uit te rusten, geschikt voor de cilinders met sleutel en afdruksloten hieronder
034773	CNOMO driehoekige sleutel 6,5 mm
034774	Zonder vergrendeling, geschikt voor een Europese halve DIN-cilinder (30 + 10 mm)

Ref.	Sluiting
034775	Sluitkit Bestaat uit een voet, een dubbelbaardmechanisme en 2 afdekkingen

Ref.	Cilinders met sleutel
	Voor handgrepen 034771/72
	Geleverd met set van 2 sleutels
	Voor sleutel nr.
034784	405
034785	421
034786	455
034787	1242 E
034788	3113 A
034789	2433 A
	Andere sleutelcodes: ons contacteren

Ref.	Metalen afdruksloten
034776	Voor handgrepen 034771/72
034777	Vrouwelijke vierkante sleutel van 6 mm
034778	Mannelijke vierkante sleutel van 8 mm
034779	Driehoekige mannelijke sleutel van 6,5 mm
034759	Driehoekige mannelijke sleutel van 8 mm
	Dubbelbaardsleutel

Ref.	Sleutels voor metalen afdruksloten
036535	Vrouwelijke vierkante sleutel van 6 mm
036538	Mannelijke vierkante sleutel van 8 mm
036539	Driehoekige mannelijke sleutel van 6,5 mm
036540	Driehoekige mannelijke sleutel van 8 mm
036542	Dubbelbaardsleutel
036842	Sleutel voor meerdere afdruksloten zoals voor mannelijke vierkante sleutel van 8 mm, mannelijke vierkante sleutel van 6 mm, mannelijke driehoekige sleutel van 8 mm en dubbelbaardsleutel

Ref.	Handgreep voor oude vloerkasten Altis
034782	Zwarte handgreep uitgerust met een cilinder met sleutel 2433 A, een voet en een afdekking