

## Thermisch beheer van wand- en vloerkasten ventilatoren (vervolg)



Voorbeeld 034878 gemonteerd op ventilator 034850



036574



034809



Voorbeeld verluchter ref. 036577 gemonteerd op marina wandkast



036577



036579



034805



034835

### Technische kenmerken blz. 378

Ref.	<b>Inox beschermingskits 304 L</b>
	Voor de bescherming van de ventilatoren met filters en roosters tegen waterspuitstralen Luchtstroom onderaan Montage mogelijk met verhoging Garandeert IP 55
034878	Voor ref. 034850 en 034834
034879	Voor ref. 034851, 034852 en 034835
034880	Voor ref. 034853, 034854 en 034836

Ref.	<b>Interne verdeelkit 160 m<sup>3</sup>/u</b>
036574	230 V - 50/60 Hz Homogeniseert de temperatuur in de kast Vermijdt warme punten Voor montage op plaat of rail in het onderste deel van de kast of onder de gevoeligste apparaten De luchtstroom moet naar boven geleid zijn

Ref.	<b>Dakventilatoren</b>															
	230 V - 50/60 Hz Kunststof. RAL 7035 Voor een hoog afzuigingsdebiet Montage met schroeven op de bovenzijde van de vloerkasten Afmetingen: 400 x 350 x 100 mm Geleverd zonder luchttoevoerrooster. IP 23 - IK 08															
	<b>Met motor</b>															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Inblaas debiet (m<sup>3</sup>/u)</th> <th>Debiet met 1 rooster ref. 034835 vrije (m<sup>3</sup>/u)</th> <th>Debiet met 2 roosters ref. 034835 (m<sup>3</sup>/u)</th> <th>Debiet met 1 rooster ref. 034835 (m<sup>3</sup>/u)</th> <th>Debiet met 2 roosters ref. 034835 (m<sup>3</sup>/u)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>034807</td> <td>600</td> <td>350</td> <td>400</td> <td>450</td> </tr> <tr> <td>034808</td> <td>1000</td> <td>400</td> <td>500</td> <td>600</td> </tr> </tbody> </table>	Inblaas debiet (m <sup>3</sup> /u)	Debiet met 1 rooster ref. 034835 vrije (m <sup>3</sup> /u)	Debiet met 2 roosters ref. 034835 (m <sup>3</sup> /u)	Debiet met 1 rooster ref. 034835 (m <sup>3</sup> /u)	Debiet met 2 roosters ref. 034835 (m <sup>3</sup> /u)	034807	600	350	400	450	034808	1000	400	500	600
Inblaas debiet (m <sup>3</sup> /u)	Debiet met 1 rooster ref. 034835 vrije (m <sup>3</sup> /u)	Debiet met 2 roosters ref. 034835 (m <sup>3</sup> /u)	Debiet met 1 rooster ref. 034835 (m <sup>3</sup> /u)	Debiet met 2 roosters ref. 034835 (m <sup>3</sup> /u)												
034807	600	350	400	450												
034808	1000	400	500	600												
	<b>Zonder motor</b>															
034809	Dakrooster															

Ref.	<b>Natuurlijke ventilatie</b>
036577	<b>Verluchter IP 66 voor wandkasten</b> Grijs RAL 7035 IP 66 - IK 08 - Ø boordiameter van 40,5 mm Polyamide 6
036578	<b>Verluchters IP 44 voor wandkasten</b> IP 44 - IK 08 - Plaatsing onder atmosferische druk Polyamide 6.6 grijs Boordiameter 15 mm
036579	Boordiameter 30,5 mm
034804	<b>Metalen ventilatieroosters</b> Grijs RAL 7035 IP 32 - IK 10 Set van 2 metalen roosters + 2 insectenwerende roosters
034805	138 x 138 mm 248 x 248 mm
034834	<b>Kunststof ventilatieroosters</b> Grijs RAL 7035 IP 54 Geleverd per stuk Met filter type G3 volgens norm EN 779
034835	150 x 150 mm
034836	250 x 250 mm 325 x 325 mm
047373	<b>Dakverhoging</b> IP 12 B Voor samenstelbare Altis kasten Geleverd met bevestigingstoebehoren Hoogte 13 mm Niet geschikt voor hijsen

Thermisch beheer in XL PRO<sup>3</sup> Borden  
Zie [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)