

# Thermisch beheer van vloerkasten

## warmtewisselaars en klimaatregelaars



Technische kenmerken **blz. 378**

### RAL 7035

Zorgen voor de permanente verdeling van de lucht in de vloerkast en de koeling ervan via een warmtewisselaar met aluminium platen of bij inschakeling van de elektronische of mechanische thermostaat van de warmtewisselaar afgesteld op 35 °C

Verminderd onderhoud zonder filter

IK 08

Ref.	<b>Warmtewisselaars lucht/lucht</b>
	Verticaal te installeren op een paneel of een kastdeur Totale isolatie van de interne en externe luchtkringen Afwasbare vervangbatterij Bedrijfstemperatuur: - 5 tot + 40 °C Warmteafvoercapaciteit:
035372	36 W/°C
035373	50 W/°C
035374	80 W/°C

	<b>Klimaatregelaars</b>
	Instelbereik van 25 tot 45 °C Waterdichte koelkring en totale isolatie van de interne en externe luchtkringen Bedrijfstemperatuur: 20 tot 50 °C Koelvermogen volgens EN 14511 voor een temperatuurverschil (binnen/buiten): L35L35 = 0°C en L35L50 = -15°C

#### Verticaal te monteren

Te installeren op een paneel of een kastdeur

	Spanning/Fasen	
	L35L35	L35L50
035346	230 V/1	380 W
035347	230 V/1	640 W
035348	230 V/1	820 W
035349	230 V/1	1250 W
035350	230 V/1	1600 W
035351	230 V/1	2000 W
035353	230 V/1	3850 W
035354	400 V/2	1600 W
035355	400 V/3	2000 W
035356	400 V/3	3850 W

Ref.	<b>Klimaatregelaars (vervolg)</b>		
	<b>Horizontaal op het dak te monteren</b> Uitsluitend te installeren bovenop een samenstelbare vloerkast		
	Spanning/Fasen	L35L35	L35L50
035358	230 V/1	1150 W	900 W
035359	230 V/1	1550 W	1200 W
035360	230 V/1	2050 W	1560 W
035362	230 V/1	3850 W	2870 W
035363	400 V/2	1550 W	1200 W
035364	400 V/3	2050 W	1560 W
035365	400 V/3	3850 W	2870 W