

Osmoz compleet: niet-verlichte apparaten bedienings- en signalisatietoebehoren



023702



023715



023726



023731

Technische kenmerken en afmetingen zie www.ecatalog.be

Complete apparaten samengesteld uit:
- koppen
- geassembleerde blokken met schroefklemmen (contactblokken + houders).
Volgens de norm IEC 60947-5-1

Ref.	Impulswerking
023701	Verzonken - IP 69
023702	● Rood - NG (023801 + 022961)
023703	● Groen - NO (023802 + 022962)
023704	● Blauw - NO (023803 + 022962)
023706	● Geel - NO (023804 + 022962)
023708	● Zwart - NO (023806 + 022962)
023709	● Rood gemarkeerd "0" - NG (023808 + 022961)
	● Groen gemarkeerd "I" - NO (023809 + 022962)
023711	Verzonken met kap - IP 67
023712	● Rood - NG (023811 + 022961)
023713	● Groen - NO (023812 + 022962)
	● Zwart - NO (023813 + 022962)
023715	Verhoogd Ø 22 - IP 69
	● Rood - NG (023821 + 022961)
023716	Vuistknop Ø 40 - IP 69
	● Rood - NG (023834 + 022961)

Ref.	Dubbele toetsen
023717	Rood gemarkeerd "0", Groen gemarkeerd "I" Verzonken/Verhoogd - Groen/Rood - NO + NG - IP 66 (023982 + 022976)

Ref.	Vuistknoppen met vergrendeling
023720	Drukken - draaien - IP 69
	● Rood - Ø 40 (023882 + 022961)
023726	Noodstop - NG
	● Rood - Ø 40 (023885 + 022976)
	Noodstop volgens ISO 13850 - NG+ NO
023721	Drukken - trekken - IP 69
	● Rood - Ø 40 (023872 + 022961)
023725	Noodstop - NG
	● Rood - Ø 40 (023874 + 022976)
023728	Noodstop volgens ISO 13850 - NG + NO
	● Rood - Ø 54 ammet zichtbare toestand (023895 + 022961)
	Noodstop volgens ISO 13850 - NG
023722	Sleutel (n° 455) - IP 69
	● Rood - Ø 40 (023891 + 022961)
023727	Noodstop - NG
	● Rood - Ø 40 (023892 + 022976)
	Noodstop volgens ISO 13850 - NO + NG

Ref.	Draaiknoppen
	Zwarte knoppen - IP 69
	Hendel
023730	2 vaste standen - 90° + NO (023915 + 022962)
023731	3 vaste standen - 45° + 2 NO (023923 + 022974)
023732	3 standen met terugkeer van links en rechts naar het midden - 45° + 2 NO (023928 + 022974)
	Greep
023735	3 vaste standen - 45° + 2 NO (023940 + 022974)
023736	3 standen met terugkeer van links en rechts naar het midden - 45° + 2 NO (023943 + 022974)
023738	Sleutel (n° 455)⁽¹⁾
	2 vaste standen - 45° + NO (023950 + 022962)

(1) De uittrekstand van de sleutel is weergegeven door "."