

Osmoz compleet: verlichte apparaten bedienings- en signalisatietoebehoren



023752

023767

Technische kenmerken en afmetingen
zie www.ecataleg.be

Complete apparaten samengesteld met:
- koppen
- geassembleerde blokken met Led verlichting (contactblokken + houders).
Volgens de norm IEC 60947-5-1

Ref.	Impulswerking
023750	Verzonken - IP 69 ○ Wit 12 - 24 V~/= - NO + NG (024000 + 022976 + 022910)
023751	● Rood 12 - 24 V~/= - NO + NG (024001 + 022976 + 022911)
023752	● Groen 12 - 24 V~/= - NO + NG (024002 + 022976 + 022912)
023753	● Blauw 12 - 24 V~/= - NO + NG (024003 + 022976 + 022913)
023754	● Geel 12 - 24 V~/= - NO + NG (024004 + 022976 + 022914)
023756	● Rood 130 V~ - NO + NG (024001 + 022976 + 022931)
023757	● Groen 130 V~ - NO + NG (024002 + 022976 + 022932)
023758	● Rood 230 V~ - NO + NG (024001 + 022976 + 022941)
023759	● Groen 230 V~ - NO + NG (024002 + 022976 + 022942)

Ref.	Dubbele toetsen
023765	IP 66 Rood gemarkeerd "O", Groen gemarkeerd "I" ● Rood/Verzonken/Verhoogd - Groen/Rood 12 - 24 V~/= NO + NG (024073 + 022976 + 022910)
023766	Verzonken/Verhoogd
023767	● Rood/Verzonken/Verhoogd - Groen/Rood - 230 V~ NO + NG (024073 + 022976 + 022940)

Ref.	Draaiknoppen
023761	Met hendel - IP 69 ● Rood 12 - 24 V~/= - NO + NG (024031 + 022976 + 022911)
023762	● Groen 12 - 24 V~/= - NO + NG (024032 + 022976 + 022912)
023763	● Zwart 12 - 24 V~/= - NO + NG (024033 + 022976 + 022910)

Standen
0 1 2 vaste standen
- 45°

Ref.	Verklikkers
023770	○ Wit 12 - 24 V~/= (024160 + 022960 + 022910)
023771	● Rood 12 - 24 V~/= (024161 + 022960 + 022911)
023772	● Groen 12 - 24 V~/= (024162 + 022960 + 022912)
023773	● Blauw 12 - 24 V~/= (024163 + 022960 + 022913)
023774	● Geel 12 - 24 V~/= (024164 + 022960 + 022914)
023780	○ Wit 130 V~ (024160 + 022960 + 022930)
023781	● Rood 130 V~ (024161 + 022960 + 022931)
023782	● Groen 130 V~ (024162 + 022960 + 022932)
023783	● Blauw 130 V~ (024163 + 022960 + 022933)
023784	● Geel 130 V~ (024164 + 022960 + 022934)
023790	○ Wit 230 V~ (024160 + 022960 + 022940)
023791	● Rood 230 V~ (024161 + 022960 + 022941)
023792	● Groen 230 V~ (024162 + 022960 + 022942)
023793	● Blauw 230 V~ (024163 + 022960 + 022943)
023794	● Geel 230 V~ (024164 + 022960 + 022944)

Osmoz complete drukknopkasten bedienings- en signalisatietoebehoren



024212



024230

Technische kenmerken en afmetingen
zie www.ecataleg.be

IP 66
Drukknopkasten uitgerust met kop en contactblok

Ref.	Drukknopkasten met 1 gat
024217	Drukknopkast met grijs deksel Draaiknop met sleutel 2 standen (sleutel nr 455 uittrekbaar in 0 en I) + contact NO
024212	Drukknopkast met geel deksel Rode vuistknop drukken-draaien Ø 40 + contact NG Noodstop
024215	Drukknopkast met geel deksel Rode vuistknop met sleutel nr 455 Ø 40 + contact NG Noodstop volgens norm EN 418
024218	Drukknopkast met geel deksel Rode vuistknop Ø 54 met zichtbare toestand + contact NG Noodstop volgens norm EN 418

Ref.	Drukknopkast met 2 gaten
024230	Drukknopkast met grijs deksel 1 knop met impulswerking groen gemarkeerd "I" + contact NO 1 knop met impulswerking rood gemarkeerd "O" + contact NG

Ref.	Drukknopkast met 3 gaten
024236	Drukknopkast met grijs deksel 1 knop met impulswerking groen gemarkeerd "I" + contact NO 1 knop met impulswerking rood gemarkeerd "O" + contact NG 1 knop met impulswerking groen gemarkeerd "I" + contact NO