

Osmoz samenstelbaar: niet-verlichte koppen

bedienings- en signalisatietoebehoren (vervolg)



023932



023951



023972



023895



023882






















023885





023891

Technische kenmerken en afmetingen zie www.ecatalog.be

Uitgerust met een aanspanning
Volgens de norm IEC 60947-5-1

Ref.	Draaiknoppen (vervolg)
	Greep - IP 69 Zwarte greep
023930	 2 vaste standen - 45°
023931	 2 standen met terugkeer - 45°
023932	 2 vaste standen - 45°
023934	 2 vaste standen - 90°
023935	 2 vaste standen - 90°
023940	 3 vaste standen - 45°
023941	 3 standen met terugkeer van links naar het midden - 45°
023942	 3 standen met terugkeer van rechts naar het midden - 45°
023943	 3 standen met terugkeer van links en rechts naar het midden - 45°
	Sleutel (nr. 455)⁽¹⁾ - IP 69 Zwarte knop
023950	 2 vaste standen - 45°
023951	 2 vaste standen - 45°
023952	 2 standen met terugkeer naar het midden - 45°
023953	 2 vaste standen - 90°
023954	 2 vaste standen - 90° Sleutel uittrekbaar in 2 standen
023955	 2 vaste standen - 90° Sleutel uittrekbaar in 2 standen
023960	 3 vaste standen - 45°
023962	 3 standen met terugkeer van rechts naar het midden - 45°
023961	 3 standen met terugkeer van links naar het midden - 45°
023963	 3 vaste standen - 90° Sleutel uittrekbaar in 3 standen
023964	 3 vaste standen - 90°

(1) De uittrekstand van de sleutel is weergegeven met een "."

Ref.	Draaiknoppen (vervolg)
	Geribde draaiknop - IP 66 Zwarte knop
023972	 2 vaste standen - 90°
023975	 3 vaste standen - 45°
	Vuistknoppen met vergrendeling
	Drukken-trekken noodstop - IP 69
023872	● Rood - Ø 40
023876	● Zwart - Ø 40
	Drukken-trekken noodstop - IP 69 Volgens norm ISO 13850
023874	● Rood - Ø 40
023895	● Rood - Ø 54 Met zichtbare toestand "STOP - I"
	Drukken-draaien noodstop - IP 69
023880	● Rood - Ø 32
023881	● Zwart - Ø 32
023882	● Rood - Ø 40
023883	● Zwart - Ø 40
	Drukken-draaien noodstop - IP 69 Volgens norm ISO 13850
023885	● Rood - Ø 40
	Met sleutel nr. 455 noodstop - IP 69
023891	● Rood - Ø 40
	Met sleutel nr. 455 noodstop - IP 69
023892	● Rood - Ø 40 - volgens norm ISO 13850