

Osmoz samenstelbaar: verlichte koppen

bedienings- en signalisatietoebehoren (vervolg)



Technische kenmerken en afmetingen zie www.ecatalog.be

Ref. Koppen met impulswerking

Ref.	Verzonken - IP 69
024000	○ Wit
024001	● Rood
024002	● Groen
024003	● Blauw
024004	● Geel
024011	● Rood
024012	● Groen

Koppen met dubbele toets

Ref.	Verzonken/Verzonken
024070	Rood gemarkeerd "0", Groen gemarkeerd "1" ● Groen/Rood - IP 66
024073	Verzonken/Verhoogd
024076	Rood gemarkeerd "0", Groen gemarkeerd "1" ● Groen/Rood - IP 66 ● Groen/Rood - IP 67
024071	Verzonken/Verzonken Zonder markering ● Groen/Groen - IP 66

Koppen "drukken-drukken"

Ref.	Koppen met vergrendeling
024021	Verzonken - IP 69
024022	● Rood ● Groen
024026	Verhoogd - IP 69
024027	● Rood ● Groen

Koppen "super-verzonken"

Ref.	Boringsgat Ø 30 mm De kop steekt slechts 3 mm uit
024008	Impulswerking - IP 66
024009	● Rood ● Groen
024040	"Drukken-drukken"- IP 66
024049	Kop met vergrendeling ● Rood ● Groen

Ref. Draaiknoppen

Ref.	Hendel - IP 69	Standen
024031	● Rood	2 vaste standen - 45°
024032	● Groen	
024033	● Zwart	
024035	● Rood	2 vaste standen - 45°
024036	● Groen	
024037	● Zwart	
024041	● Rood	2 vaste standen - 90°
024042	● Groen	
024043	● Zwart	
024051	● Rood	3 vaste standen - 45°
024052	● Groen	
024053	● Zwart	
024054	● Rood	3 standen met terugkeer van rechts naar het midden - 45°
024055	● Groen	
024056	● Zwart	
024057	● Rood	3 standen met terugkeer van links en rechts naar het midden - 45°
024058	● Groen	
024059	● Zwart	
024060	Greep - IP 69	2 vaste standen - 45°
024061	● Zwart	
		3 vaste standen - 45°

Vuistknoppen met vergrendeling

Ref.	Drukken-trekken - IP 69
024080	● Rood - noodstop Ø 40
024082	● Rood - noodstop Ø 40 Volgens norm ISO 13850
024091	Drukken-draaien - IP 69 ● Rood - noodstop Ø 40