

Osmoz contactblokken: basiselementen bedienings- en signalisatietoebereiden



Technische kenmerken en afmetingen
zie www.ecatalog.be

IP 20
Volgens de norm IEC 60947-5-1
Kunnen niet worden geplaatst in de drukknopkasten van blz. 385
Schroefaansluiting

Ref.	Contactblokken voor niet-verlichte koppen
022901	Contactblokken
022902	NG
022903	NO
022903	NO/NG

Contactblokken voor verlichte koppen

Contactblokken met Led verlichting

022910	○ Wit 12 - 24 V~/=
022911	● Rood 12 - 24 V~/=
022912	● Groen 12 - 24 V~/=
022913	● Blauw 12 - 24 V~/=
022914	● Geel 12 - 24 V~/=
022920	○ Wit 48 V~/=
022921	● Rood 48 V~/=
022922	● Groen 48 V~/=
022923	● Blauw 48 V~/=
022924	● Geel 48 V~/=
022930	○ Wit 130 V~
022931	● Rood 130 V~
022932	● Groen 130 V~
022933	● Blauw 130 V~
022934	● Geel 130 V~
022940	○ Wit 230 V~
022941	● Rood 230 V~
022942	● Groen 230 V~
022943	● Blauw 230 V~
022944	● Geel 230 V~

Aanvullende contactblokken

Testblokken	
022950	Enkel voor 24 V en 48 V
022951	Testblok 1 diode
022951	Testblok 2 diodes
Filterblokken	
022952	Filterblok 130 V
022953	Filterblok 230 V
Transformatorblokken	
022954	Transformatorblok met draad 230/24 V
022955	Transformatorblok met draad 400/24 V

Houders

022960	Montagemogelijkheden (zie www.ecatalog.be)
022964	1 mechanisme
022964	3 mechanismes
022968	5 mechanismes

Osmoz samenstelbaar: geassembleerde contactblokken bedienings- en signalisatietoebereiden



Technische kenmerken en afmetingen
zie www.ecatalog.be

Contactblokken reeds bevestigd op houder
IP 20
Volgens de norm IEC 60947-5-1
Kunnen niet worden geplaatst in de drukknopkasten van blz. 385
Schroefaansluiting

Geassembleerde blokken voor niet-verlichte koppen

022961	NG + houder 1 mechanisme
022962	NO + houder 1 mechanisme
022965	NO/NG + houder 3 mechanismes
022966	2 x NO/NG + houder 3 mechanismes
022971	NG + houder 3 mechanismes
022972	NO + houder 3 mechanismes
022973	2 NG + houder 3 mechanismes
022974	2 NO + houder 3 mechanismes
022976	NO + NG + houder 3 mechanismes
022977	2 NO + NG + houder 3 mechanismes
022978	NO + 2 NG + houder 3 mechanismes

Geassembleerde blokken voor verlichte koppen

Houder 3 mechanismes	
022980	○ Wit 12 - 24 V~/= - 2 NO/NG
022981	● Rood 12 - 24 V~/= - 2 NO/NG
022982	● Groen 12 - 24 V~/= - 2 NO/NG
023000	○ Wit 12 - 24 V~/= - NO
023001	● Rood 12 - 24 V~/= - NO
023002	● Groen 12 - 24 V~/= - NO
023003	○ Wit 12 - 24 V~/= - NO + NG
023004	● Rood 12 - 24 V~/= - NO + NG
023005	● Groen 12 - 24 V~/= - NO + NG
023006	○ Wit 12 - 24 V~/= - 2 NO
023007	● Rood 12 - 24 V~/= - 2 NO
023008	● Groen 12 - 24 V~/= - 2 NO
022990	○ Wit 230 V~ - 2 NO/NG
022991	● Rood 230 V~ - 2 NO/NG
022992	● Groen 230 V~ - 2 NO/NG
023010	○ Wit 230 V~ - NO
023011	● Rood 230 V~ - NO
023012	● Groen 230 V~ - NO
023013	○ Wit 230 V~ - NO + NG
023014	● Rood 230 V~ - NO + NG
023015	● Groen 230 V~ - NO + NG
023016	○ Wit 230 V~ - 2 NO
023017	● Rood 230 V~ - 2 NO
023018	● Groen 230 V~ - 2 NO