

Osmoz etiketten

bedienings- en signalisatietoeberehen



024300

024301

024307

024330



024315

024316

024318

024319

024174



024171



024181



024188



024187



024185

Ref.	Markeerplaatjes
	Om op het kader vast te klikken Kan vastgeklikt worden na montage
	Zonder tekst
024300	○ Wit - klein model
024301	● Rood - klein model
024302	● Alu - klein model
024303	● Zwart - klein model
024304	○ Transparant - klein model
024305	○ Wit - groot model
024306	● Rood - groot model
024307	● Alu - groot model
024308	● Zwart - groot model
024309	○ Transparant - groot model
	Met tekst
024330	● Alu - klein model
024332	"O I"
024343	"I O II"
024344	"MANU - AUTO"
024351	"MANU - O - AUTO"
024351	"START"

Ref.	Kaders
	Geleverd zonder markeerplaatje Afmetingen (zie www.ecataleg.be)
024315	Rond - klein model
024316	Rond - groot model
024318	Vierkant - klein model
024319	Rond - klein model voor dubbele toetsen

Ref.	Etiketten
	Geleverd met markeerplaatje
024320	○ Wit - klein model
024321	● Rood - klein model
024322	● Alu - klein model
024323	● Zwart - klein model
024324	○ Transparant - klein model
024325	○ Wit - groot model
024326	● Rood - groot model
024327	● Alu - groot model
024328	● Zwart - groot model
024329	○ Transparant - groot model

Ref.	Etiketten voor noodstop
024174	● Geel
024176	Ø 60 «ARRET D'URGENCE»
024177	Ø 60 «EMERGENCY STOP»
024179	Ø 80 «ARRET D'URGENCE»
024179	Ø 80 «EMERGENCY STOP»

Osmoz toebehoren

bedienings- en signalisatietoeberehen

Ref.	Beschermings- en montage toebehoren
	Afdekkappen IP 67 Verhoogde kap in silicone om een IP 67 te bekomen voor toestellen met «drukken-drukken» of impulswerking
024190	○ Transparant
024191	● Rood
024192	● Groen
024193	● Zwart
024196	○ ○ Transparant voor dubbele toets verzonken/verhoogd
024181	Beveiligingskap Geel - in lage stand vergrendelbaar voor vuistknop Ø 40 "drukken-draaien" en "drukken-trekken" Hangslotring 6 mm Montage uitsluitend op paneel
412951	Adapter voor bedienings- en signalisatie-apparatuur Osmoz Voorgeboorde houder (Ø22,5 mm), te bevestigen op de universele houder ref. 412950
024845	Dubbele vooruitgesneden houder (2 x Ø 22,5) 4 modules van 17,5 mm
024186	Andere Verkleiningsring Ø 30/22
024188	Vergrendelbare kap voor toestellen met impulswerking en "drukken-drukken"
024187	Afdichtingsknop - zwart
024185	Gereedschap Aanspan sleutel