

## Lastscheidingschakelaars met draaibediening complete versie van 20 tot 100 A



Technische kenmerken en afmetingen zie [www.ecataleg.be](http://www.ecataleg.be)

Veiligheidsschakelaars die een onderbreking en scheiding van de fasen garanderen. IP 2X  
 Positieve opening van de contacten  
 Dubbele onderbreking per fase  
 Rode draaihendel op gele achtergrond  
 Onmiddellijke weergave van de stand:  
 • horizontaal: open (O) niet-doorgaand  
 • verticaal: gesloten (I) doorgaand  
 Apparaten uitgerust met onomkeerbare klemmenblokken  
 Volgens de norm IEC EN 60947-3  
 Goedkeuringen UL - cUL (VS - Canada) behalve voor de kastjes IP 65 - IK 07 in kastjes

## Lastscheidingschakelaars met draaibediening complete versie van 16 tot 80 A



Afmetingen zie [www.ecataleg.be](http://www.ecataleg.be)

Ref.	Inbouw met vergrendeling
	Montage op paneel met schroefbevestiging
	<b>Driepolig</b>
022108	20 A
022102	25 A
022103	32 A
022104	50 A
022105	63 A
022106	80 A
022107	100 A
	<b>Vierpolig met nulleider links</b>
022118	20 A
022112	25 A
022113	32 A
022114	50 A
022115	63 A
022116	80 A
022117	100 A

Ref.	Inbouw Ø 22 met vergrendeling
	Montage op paneel
	<b>Driepolig</b>
022135	20 A
022132	25 A
022133	32 A
	<b>Vierpolig met nulleider links</b>
022139	20 A
022137	25 A
022138	32 A

Ref.	Opbouw met onderbroken bediening en deurvergrendeling
	Montage op rail EN 50022
	Korte as voor 20 tot 63 A
	Lange as voor 80 tot 100 A
	<b>Driepolig</b>
022148	20 A
022142	25 A
022143	32 A
022144	50 A
022145	63 A
022146	80 A
022147	100 A
	<b>Vierpolig met nulleider links</b>
022158	20 A
022152	25 A
022153	32 A
022154	50 A
022155	63 A
022156	80 A
022157	100 A

Ref.	Nabijheidsschakelaars	Image
	Vergrendelbaar kastje voor de onderbreking, scheiding en vergrendeling in de stand O van een uitrusting die zich bevindt op een bepaalde afstand	
	Toepassingen: GMV-onderbreking (gecontroleerde mechanische ventilatie), motoren, vaste of mobiele machines, klimaatregelaars	
	<b>Driepolig</b>	
022171	16 A	A
022172	20 A	A
022173	25 A	A
022174	40 A	B
022175	50 A	B
022176	63 A	B
022177	80 A	B
	<b>Driepolig + NO/NG</b>	
022189	16 A	A
022179	20 A	A
022188	25 A	A
	<b>Vierpolig met nulleider links</b>	
022181	16 A	A
022182	20 A	A
022183	25 A	A
022184	40 A	B
022185	50 A	B
022186	63 A	B
022187	80 A	B

Lastscheidingschakelaars met draaibediening voor fotovoltaïsche toepassingen  
**Zie blz. 527**

