

# Lastscheidingschakelaars met draaibediening samenstelbare versie van 25 tot 100 A



Technische kenmerken en mogelijke samenstellingen blz. 394 en 395  
Afmetingen **zie [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)**

Componenten om een lastscheidingschakelaar samen te stellen door toevoeging van bijkomende elementen (polen, hendels, kastjes en toebehoren) aan een basiselement

Volgens de norm IEC EN 60947-3

Geschikt om de toestand te wijzigen (opening of sluiting) van de kringen waarin ze geplaatst worden, en om bedienings-, onderbrekings- en scheidingsfuncties te vervullen

Ref.	Basiselementen
	Omkeerbare componenten voor toepassingen op een paneel of  rail Aanspannen van de kabels langs de voorkant of achterkant
	<b>Driepolige onbeschermd blokken</b>
022110	25 A
022130	32 A
022140	50 A
022150	63 A
022170	80 A
022180	100 A

Ref.	Bijkomende polen
	Omkeerbare componenten voor toepassingen op een paneel of  rail Aanspannen van de kabels langs de voorkant of achterkant
	<b>Nulleiders</b>
022212	25 A
022213	32 A
022214	50 A
022215	63 A
022216	80 A
022217	100 A
	<b>Fasen</b>
	Uitsluitend te gebruiken in kastje
022202	25 A
022203	32 A
022204	50 A
022205	63 A
022206	80 A
022207	100 A
	<b>Doorverbindingselementen (<math>\pm</math> of N)</b>
022222	25 en 32 A
022223	50 en 63 A
022224	80 en 100 A
	<b>Hulpcontact</b>
022700	NO/NG
	<b>Hulpcontacten voor een vooronderbreking</b>
	Voor de bediening op afstand van een externe onderbrekingsinrichting bij een spanningsonderbreking
022225	25 en 32 A
022226	50 en 63 A
022227	80 en 100 A

Ref.	Hendels
	<b>Voor paneel,  rail of kastje</b> Vergrendelbaar IP 40
Geel-rood 022250 022252	Grijs 022255 022257
	25 tot 63 A - $\square$ 66 80 en 100 A - $\square$ 86
	<b>Voor paneelbevestiging <math>\varnothing</math> 22 mm</b> Vergrendelbaar IP 65
022251	022256
	25 en 32 A - $\square$ 66
	<b>Kits voor onderbroken bediening</b>
	Bestaat uit een mof, een metalen as en een losmaakgereedschap met deurvergrendeling
022733	022274
	Korte as Lange as

Ref.	Legkastjes IP 65
	Voor de elektrische prestaties in een kastje dient men rekening te houden met de nominale thermische stroomsterkte in de behuizing (Ithe)
	<b>Drie- en vierpolig met of zonder NO/NG</b>
Geel-rood 022242	Grijs 022243 022246
	25 en 32 A met vergrendelbare handgrepen 50 en 63 A voor vergrendelbare handgrepen
	<b>Zespolig met of zonder NO/NG</b>
022245	022247
	25 en 32 A voor vergrendelbare handgrepen 50 en 63 A voor vergrendelbare handgrepen
	<b>Driepolig met of zonder NO/NG</b>
022248	
	80 en 100 A voor vergrendelbare handgrepen
	<b>Vier- en zespolig met of zonder NO/NG</b>
022249	
	80 en 100 A voor vergrendelbare handgrepen

Lastschakelaars  
Vistop van 32 tot 160 A  
**Zie blz. 126 of [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)**

