

Nokkenschakelaars - bevestiging met schroeven op deur

van 16 tot 63 A



027421



027476



027436



027503

Technische kenmerken zie www.ecatalog.be en zie hiernaast

Hiermee kan de toestand van de kringen waarin hij is ingebouwd, worden geselecteerd en gewijzigd. Maakt de toestand van de uitrusting zichtbaar op basis van de stand van de hendel.

Montage op deuren van kasten of behuizingen. Contacten met positieve opening en dubbele onderbreking van de polen

Presentatie: grijs/zwarte hendel - alu afdekplaat met markering

Voldoen aan de normen IEC EN 60947-3. Goedgekeurd door UL-CSA (USA - Canada)

IP 40 aan de voorzijde van de behuizing (hendel)

IP 2X aan de achterzijde van de behuizing tot PR 26 (voor PR 40 en 63 dient u contact op te nemen met ons)

Ref.	AAN/UIT-schakelaars				Aantal contacten
	Aantal polen	Gamma	Max. waarde bij AC 21 (A)	Positie	
027400	1	PR 12	16		1
027401	2	PR 12	16		2
027402	3	PR 12	16		3
027403	4	PR 12	16		4
027406	2	PR 17	20		2
027407	3	PR 17	20		3
027408	4	PR 17	20		4
027411	2	PR 21	25		2
027412	3	PR 21	25		3
027413	4	PR 21	25		4
027416	2	PR 26	32		2
027417	3	PR 26	32		3
027418	4	PR 26	32		4
027421	2	PR 40	50		2
027422	3	PR 40	50		3
027423	4	PR 40	50		4
027426	2	PR 63	63		2
027427	3	PR 63	63		3
027428	4	PR 63	63		4

Ref.	Omschakelaars met stopstand 45°				Aantal contacten
	Aantal polen	Gamma	Max. waarde bij AC 21 (A)	Positie	
027430	1	PR 12	16		2
027431	2	PR 12	16		4
027432	3	PR 12	16		6
027433	4	PR 12	16		8
027435	1	PR 17	20		2
027436	2	PR 17	20		4
027437	3	PR 17	20		6
027438	4	PR 17	20		8
027441	2	PR 21	25		4
027442	3	PR 21	25		6
027443	4	PR 21	25		8
027446	2	PR 26	32		4
027447	3	PR 26	32		6
027448	4	PR 26	32		8
027451	2	PR 40	50		4
027452	3	PR 40	50		6
027453	4	PR 40	50		8
027456	2	PR 63	63		4
027457	3	PR 63	63		6
027458	4	PR 63	63		8

Omschakelaars zonder stopstand					Aantal contacten
	Aantal polen	Gamma	Max. waarde bij AC 21 (A)	Positie	
027460	1	PR 12	16		2
027461	2	PR 12	16		4
027462	3	PR 12	16		6
027463	4	PR 12	16		8
027466	2	PR 17	20		4
027467	3	PR 17	20		6
027468	4	PR 17	20		8
027471	2	PR 21	25		4
027472	3	PR 21	25		6
027476	2	PR 26	32		4
027477	3	PR 26	32		6
027478	4	PR 26	32		8
027481	2	PR 40	50		4
027482	3	PR 40	50		6
027483	4	PR 40	50		8
027486	2	PR 63	63		4
027487	3	PR 63	63		6
027488	4	PR 63	63		8

Omschakelaars met stopstand 90°					Aantal contacten
	Aantal polen	Gamma	Max. waarde bij AC 21 (A)	Positie	
027490	1	PR 12	16		2
027491	2	PR 12	16		4
027492	3	PR 12	16		6
027493	4	PR 12	16		8
027495	2	PR 21	25		4
027496	2	PR 40	50		4
027497	2	PR 63	63		4

Wisselschakelaars met 3 richtingen zonder stopstand					Aantal contacten
	Aantal polen	Gamma	Max. waarde bij AC 21 (A)	Positie	
027498	1	PR 12	16		3
027499	1	PR 17	20		3
027501	1	PR 26	32		3

Wisselschakelaars met 3 richtingen met stopstand					Aantal contacten
	Aantal polen	Gamma	Max. waarde bij AC 21 (A)	Positie	
027502	1	PR 12	16		3
027503	2	PR 12	16		6
027504	3	PR 12	16		9
027505	3	PR 26	32		9
027506	2	PR 40	50		6
027507	2	PR 63	63		6

Technische kenmerken zie www.ecatalog.be