

# Nokkenschakelaars - centrale bevestiging Ø22 op deur

10 A (minischakelaars) en 16 A



Technische kenmerken zie [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)

Hiermee kan de toestand van de kringen waarin hij is ingebouwd, worden geselecteerd en gewijzigd. Maakt de toestand van de uitrusting zichtbaar op basis van de stand van de hendel. Montage op deuren van behuizingen door centrale bevestiging Ø16 mm en Ø22 mm voor de minischakelaars en Ø22 mm voor de 16 A-schakelaars. Contacten met positieve opening en dubbele onderbreking van de polen

Presentatie: alu afdekplaat met markering en grijs/zwarte hendel voor apparaten met hendel, bedieningseenheden met hendel en sleutel (sleutel nr. 455) zijn zonder afdekplaat en zonder etiket. Compacte afmetingen van de 10 A-schakelaars om plaats te besparen in de installaties. Voldoen aan de normen IEC EN 60947-3

Goedgekeurd door UL - CSA (USA - Canada)

IP 40 aan de voorzijde van de behuizing. IP 65 voor de minischakelaars. IP 2X aan de achterzijde van de behuizing

Ref.	AAN/UIT-schakelaars				
	Apparaten met hendel				
	Aantal polen	Gamma	Max. waarde bij AC 21 (A)	Positie	Aantal contacten
023501	1	minischak.	10		1
023502	2	minischak.	10		2
023503	3	minischak.	10		3
027541	2	PR 12	16		2
027542	3	PR 12	16	3	
027543	4	PR 12	16	4	
Bedieningseenheden met hendel Ø22					
027565	2	PR 12	16		2
027566	3	PR 12	16		3
027567	4	PR 12	16		4

Ref.	Wisselschak. met 3 richtingen zonder stopstand				
	Aantal polen	Gamma	Max. waarde bij AC 21 (A)	Positie	Aantal contacten
	023515	1	minischak.	10	
023516	2	minischak.	10	6	
023517	3	minischak.	10	9	
Wisselschak. met 4 richtingen zonder stopstand					
	Aantal polen	Gamma	Max. waarde bij AC 21 (A)	Positie	Aantal contacten
	023525	1	minischak.	10	
023526	2	minischak.	10	8	

Omschakelaars zonder stopstand					
	Apparaten met hendel				
	Aantal polen	Gamma	Max. waarde bij AC 21 (A)	Positie	Aantal contacten
023514	4	minischak.	10		8
027550	1	PR 12	16		2
027551	2	PR 12	16		4
027552	3	PR 12	16		6
027553	4	PR 12	16		8
Bedieningseenheden met hendel Ø22					
027572	1	PR 12	16		2
027573	2	PR 12	16		4
027574	3	PR 12	16		6
027575	4	PR 12	16		8

Wisselschak. met 3 richtingen met stopstand					
	Apparaten met hendel				
	Aantal polen	Gamma	Max. waarde bij AC 21 (A)	Positie	Aantal contacten
023521	1	minischak.	10		3
023522	2	minischak.	10		6
023523	3	minischak.	10		9
027554	1	PR 12	16		3
027555	2	PR 12	16		6
027556	3	PR 12	16		9
Bedieningseenheden met hendel Ø22					
027576	1	PR 12	16		3
027577	2	PR 12	16		6

Omschakelaars met stopstand					
	Apparaten met hendel				
	Aantal polen	Gamma	Max. waarde bij AC 21 (A)	Positie	Aantal contacten
023505	1	minischak.	10		2
023506	2	minischak.	10		4
023507	3	minischak.	10		6
023508	4	minischak.	10		8
027545	1	PR 12	16		2
027546	2	PR 12	16		4
027547	3	PR 12	16		6
027548	4	PR 12	16		8
Bedieningseenheden met hendel Ø22					
027568	1	PR 12	16		2
027569	2	PR 12	16		4
027570	3	PR 12	16		6
027571	4	PR 12	16		8
Bedieningseenheden met sleutel Ø22					
Sleutel uitneembaar in stand 0					
027580	2	PR 12	16		4
027581	3	PR 12	16		6
027582	4	PR 12	16		8

Meetschakelaars					
	Apparaten met hendel - Ampèremeter				
	Gamma	Max. waarde bij AC 21 (A)	Positie	Aantal contacten	Functie
027558	PR 12	16		6	3 TI's met gemeenschappelijk punt 3 onafhankelijke TI's
027560	PR 12	16		9	
Apparaten met hendel - Voltmeter 4 contacten					
1 driefasig net, 1 voltmeter					
023527	minischak.	10		4	zonder nulleider
027561	PR 12	16		4	zonder nulleider
Apparaten met hendel - Voltmeter 6 contacten					
1 driefasig net, 1 voltmeter					
023528	minischak.	10		6	met nulleider
027562	PR 12	16		6	met nulleider