

# Viking™ 3 railklemmen met schroefaansluiting en toebehoren

## voor koperen geleiders

Voor keurmerken zie <a href="http://www.ecatalog.be">www.ecatalog.be</a>		ELEKTRISCHE FUNCTIE			
037161     037163     037164 037166     037169     037168 037100     037108     037120 037130     037178     037198	<b>Doorvoer</b> (blz. 404)	1 verbinding - 1 ingang / 1 uitgang			
		1 verbinding - 2 ingangen / 2 uitgangen			
		2 verbindingen - 2 boven elkaar			
		3 verbindingen - 3 boven elkaar			
037171     037176     037179	<b>Voor beschermingsgeleider</b> (blz. 404)	1 verbinding - 1 ingang / 1 uitgang - metalen voet			
		1 verbinding - 2 ingangen / 2 uitgangen - metalen voet			
037180     037181     037184 037186     037187	<b>Deelbaar</b> (blz. 405)	1 verbinding	Open, uitrustbaar		
			Voor smeltpatroon 5 x 20 met grijper		
			Voor smeltpatroon 5 x 20 met grijper + smeltverklikker		
			Voor nulleiderkring met grijper		
			Voor standaardkring	Met grijper	
				Met mini-grijper	
			Voor niet-onderbroken kring	Met grijper	
	Met mini-grijper				
Voor smeltpatroon 5x20 met schroefdop					
037153     037156	<b>Met functie</b> (blz. 405)	1 verbinding	Uitrustbaar		
			Met diode 1N4007		
		2 verbindingen 2 boven elkaar	Met diode 1N4007		
			Met spanningscontrole-led		
037151     037152     037192	<b>Voor sensor en actuator</b> (blz. 405) <b>FNA</b> (blz. 405) <b>Meting</b> (blz. 405)	3 verbindingen 3 boven elkaar	Sensor		
			Actuator		
			Fase/Nulleider/Aarde		
		1 verbinding	Deelbaar voor meetkring		

(1) Smeltverklikker 12/24/48V<sub>~</sub> / ~ ref. 037524 of 110/250V<sub>~</sub> ref. 037525  
 (2) Of eindblokken ref. 037510  
 (3) Enkel bovenste verbinding

(4) Enkel onderste verbinding  
 (5) Onderste en tussenverbindingen  
 (6) Ref. 037507 voor 3 blokken