

Viking™ 3 railklemmen met veraansluiting en toebehoren

voor koperen geleiders

Voor keurmerken zie www.ecatalog.be				ELEKTRISCHE FUNCTIE		
037260 037261 037264 037240 037269 037268 037202 037247 037221 037242	Doorvoer (blz. 406)	1 verbinding - 2 geleiders - 1 ingang / 1 uitgang				
		1 verbinding - 3 geleiders - 1 ingang / 2 uitgangen				
		1 verbinding - 4 geleiders - 2 ingangen / 2 uitgangen				
		2 verbindingen - 4 geleiders - 2 boven elkaar				
037270 037271 037272 037212	Voor beschermingsgeleider (blz. 406)	1 verbinding - 2 geleiders - 1 ingang / 1 uitgang - metalen voet				
		1 verbinding - 3 geleiders - 1 ingang / 2 uitgangen - metalen voet				
		1 verbinding - 4 geleiders - 2 ingangen / 2 uitgangen - metalen voet				
037280 037282 037283 037284	Deelbaar (blz. 407)	1 verbinding 2 geleiders	Open, uitrustbaar			
			Voor smeltpatroon 5 x 20 met grijper			
			Voor smeltpatroon 5 x 20 met grijper + smeltverklikker			
			Voor nullederkring met grijper			
			Voor standaardkring	Met grijper Met mini-grijper		
			Voor niet-onderbroken kring	Met grijper Met mini-grijper		
037254 037256	Met functie (blz. 407)	1 verbinding 4 geleiders 2 ing. / 2 uitg.	Met diode 1N4007			
		2 verbindingen 4 geleiders 2 boven elkaar	Met diode 1N4007			
			Met spanningscontrole-led			

(1) Smeltverklikker 12/24/48V $\bar{=}$ / \sim ref. 037524 of 110/250V \sim ref. 037525
 (2) Enkel onderste verbinding
 (3) Enkel bovenste verbinding

(4) Stroomsterkte IEC EN 60947-7-1: max. 24 A
 (5) Ref. 037507 voor 3 blokken
 (6) Permanente meting: plaatsing van 2 aansluitbussen naast elkaar is niet mogelijk