

Draadbusjes Starfix™



Tabel van overeenstemming en afmetingen **zie hiernaast**

Ref.	Draadbusjes met isoleerkraagje			
	Maken het mogelijk om een equipotentiaalverbinding van alle draadjes in een soepele geleider te garanderen Actief gedeelte in vertind elektrolytisch koper Conform de norm NF C 63-023			
	Enkelvoudige in strips			
	Doorsnede (mm²)	Kleur	Aantal draadbusjes per strip	Aantal strips
037650	0,25	turkoois	50	10
037660	0,34	groen		
037661	0,5	wit	40	12
037662	0,75	blauw		
037663	1	rood	40	25
037664	1,5	zwart		
037666	2,5	grijs	25	10
037667	4	oranje		
037668	6	groen		
	Enkelvoudige per stuk			
037669	10	bruin		
037672¹	16	wit		
037670	16	wit		
037671	25	zwart		
037677	35	rood		
037678	50	blauw		
	Dubbele per stuk			
037687	2 x 0,75	blauw		
037688	2 x 1	rood		
037689	2 x 1,5	zwart		
037690	2 x 2,5	grijs		
	Enkelvoudige in rollen			
	Grote capaciteit die werd ontwikkeld met het oog op een minder frequente voorraadaanvulling Doorschijnende lader voor directe montage op de tang ref. 037609			
	Doorsnede (mm²)	Kleur	Aantal draadbusjes/lader	
037641	0,5	wit	300	
037642	0,75	blauw	300	
037643	1	rood	300	
037644	1,5	zwart	300	
037645	2,5	grijs	250	

(1) Kort draadbusje

Krimptangen Starfix™



Gebruik van de tangen **zie hiernaast**

Ref.	Krimptangen voor draadbusjes in strips
	Hiermee kunnen draadbusjes van 0,25 tot 6 mm² gelijktijdig worden afgesneden en gekrompen.
037608	Starfix tang voor doorsneden 0,25 en 0,34 mm² Geleverd met lege lader
037609 037639	Starfix tang voor doorsneden 0,5 tot 2,5 mm² Geleverd met lege lader Bijpassend koffertje met: • 1 Starfix tang ref. 037609 met lege lader • 120 draadbusjes van 0,5 mm² • 120 draadbusjes van 0,75 mm² • 240 draadbusjes van 1 mm² • 320 draadbusjes van 1,5 mm² • 200 draadbusjes van 2,5 mm²
037610	Starfix tang voor doorsneden 4 tot 6 mm² Geleverd met lege lader
037697	Multifunctionele Starfix S tang voor doorsneden 0,5 tot 2,5 mm² Maakt het volgende mogelijk met één en hetzelfde werktuig: snijden, strippen, twisten en krimpen van draden Geleverd met 5 lege laders
	Krimptangen voor enkelvoudige of dubbele draadbusjes per stuk
	Voor links- of rechtshandigen Krimpen op 4 punten
	Starfix tang voor doorsneden 0,25 tot 6 mm² Maakt het mogelijk om de draadbusjes van 0,25 tot 6 mm² te krimpen
037606	Tang met loskoppelbare pal, krimpen op het uiteinde
037692	Starfix tang voor doorsneden 10 tot 50 mm² Koffertje dat uit het volgende bestaat: • 1 Starfix tang met loskoppelbare pal voor draadbusjes per stuk van 10 tot 50 mm² • 30 draadbusjes van 10 mm² • 20 draadbusjes van 16 mm² • 15 draadbusjes van 25 mm² • 10 draadbusjes van 35 mm² • 10 draadbusjes van 50 mm²