



032061/15/37/22/24/50

032042 geleverd in blisterverpakking



032088

032065

032068

039598

032072

032076

032085

Ontworpen om elektrische kabels te bundelen. Met zelfblokkerende kop. Conform de norm EN 62275

Ref.	Kleurloze Colring kabelbanden			
	Kabelbanden			
	Geleverd in een blisterverpakking van 100 stuks, behalve ref. 032051 wordt geleverd in een blisterverpakking van 50 stuks			
	De producten met een breedte van 7,6 mm of meer worden in een zakje geleverd			
	Met binnenvertanding. Polyamide 6/6			
	Breedte (mm)	Totale lengte (mm)	Ø Aanspanning (mm)	
			max.	min.
032030	2,4	95	18	1,6
032031	2,4	140	33	1,6
032032	2,4	180	46	1,6
032037	3,5	140	33	1,6
032038	3,5	180	46	1,6
032039	3,5	280	77	1,6
032040	3,5	360	102	1,6
032042	4,6	180	46	1,6
032043	4,6	280	77	1,6
032044	4,6	360	102	1,6
032047	7,6	180	42	4,8
032049	7,6	360	98	4,8
032050	7,6	720	218	4,8
032045	7,6	550	147	15
032046	9	760	208	12
032048	9	810	223	12
032051	12,6	1030	285	15
	Kabelbanden met identificatie			
	Geleverd in een zakje van 100 stuks			
	Met binnenvertanding			
	Polyamide 6/6			
	Breedte (mm)	Totale lengte (mm)	Ø Aanspanning (mm)	
			max.	min.
032061	2,4	95	18	4,0
032063	4,6	180	46	9,5

Ref.	Zwarte Colring kabelbanden			
	Hoge temperatuurbestendigheid			
	Bescherming tegen ultraviolet (U.V.)			
	Geleverd in een blisterverpakking van 100 stuks			
	De producten met een breedte van 7,6 mm worden in een zakje geleverd			
	Met binnenvertanding			
	Polyamide 6/6			
	Kabelbanden			
	Breedte (mm)	Totale lengte (mm)	Ø Aanspanning (mm)	
			max.	min.
032012	2,4	95	18	1,6
032015	3,5	140	33	1,6
032022	4,6	180	46	1,6
032024	4,6	360	102	1,6
032029	7,6	360	98	4,8
032025	7,6	550	147	15

Ref.	Colring tang
032088	Colring tang P 46 voor kabelbandjes met max. breedte 4,6 mm. Regeling van het aantrekkoppel met een draaiknop aan de onderzijde van de handgreep. Na het aantrekken snijdt een mes automatisch de overvloedige lengte af ter hoogte van de kop, zonder braam. Voor kabelbandjes breedte 7, 6 en 9 mm, gebruik de Colson tang ref. 031996 (blz. 422)
	Voetstukjes
	Zelfklevende
	Mogelijke bevestiging met schroef Ø 4 mm
032065	Kleurloos - 25 x 30 x 6 mm
	Voor kabelbanden met max. breedte 4,6 mm
032067	Zwart - 25 x 30 x 6 mm
	Voor kabelbanden met max. breedte 4,6 mm
032068	Zwart - 38 x 38 x 9,4 mm
	Voor kabelbanden met max. breedte 20 mm
	Met schroefbevestiging
	Kleurloos
032070	Voor kabelbanden met max. breedte 4,6 mm
	15 x 10 x 6 mm - bevestiging met schroef Ø 4 mm
032072	Voor kabelbanden met max. breedte 9 mm
	21 x 16,5 x 8,8 mm - bevestiging met schroef Ø 5 mm
	Opklikbaar
032076	Voor kabelbanden met max. breedte 4,6 mm
	Voor dikte van 0,5 tot 3 mm,
	boring Ø 6 tot 6,5 mm
	Montage op Lina 12,5 plaat voor vloer- en wandkasten, en Lina 25 voor wandkast (blz. 349)

Ref.	Toebehoren voor markering
032085	Wit identificatieplaatje 38,5 x 19 mm
	Voor kabelbanden met max. breedte 4,6 mm
	Markering door markeerstift ref. 039598
	Markeerstift
039598	Onuitwisbare inkt voor markering