

Installatiekabelbanden Colson™



031916



meervoudige toegang tot boorden + riemclip



toepassingsgebieden

Nieuwe verpakking (voorbeeld ref. 031916)

Ref.		Kabelbanden met buitenvertanding			
		Beschikbaar in 2 kleuren: grijs: binneninstallatie zwart: buiteninstallatie (beschermd U.V.)			
		Breedte (mm)	Totale lengte (mm)	Max. Ø aanspanning (mm)	Min. Ø aanspanning (mm)
Grijs	Zwart				
	031922	6	119	25	4
	031925	6	180	45	10
	031910	9	123	22	4
031870	031913	9	185	42	10
031871	031916	9	262	62	26
031872	031919	9	357	92	26
	031920	9	498	140	74
	031921	9	750	220	74

Installatiekabelbanden



031933

Ref.		Kabelbanden met binnenvertanding			
		Beschermd tegen U.V.-stralen Polyamide 6/6 zwart – voor binneninstallatie De sluiting maakt een voorlopige aanspanning met de hand mogelijk. Zeer lage inklikkracht ≤ 1,5 daN			
		Breedte (mm)	Totale lengte (mm)	Max. Ø aanspanning (mm)	Min. Ø aanspanning (mm)
031928		7,6	128	22	8
031929		7,6	194	42	15
031930		7,6	260	62	15
031932		7,6	359	92	15
031933		7,6	500	140	20
031934		7,6	753	220	20

Installatiekabelbanden Colson™

toebehoren



031902



031997



031996



031957



031950

Ref.	Voetstukjes voor Colson installatiebanden
031959	Voetstukje voor bevestiging met schroef, plug van Ø 4 mm of Spit Pulsa nagelklinker 700 E Zwart voetstuk Voetstukjes met schroefbevestiging (ref. 031950/031877) via pluggen (ref. 031957/031882) of metalen schietstiften Ø 7 mm spoed 150 mm of schroeven TF Ø 5 mm
031950 031877	Zwart voetstuk Grijs voetstuk
031955 031880 031958	Voetstukjes met plugbevestiging Boring Ø 8 mm (zacht materiaal Ø 7 mm) Zwart standaard Grijs standaard Zwart met muurafstand
031957 031882	Schroefpluggen Voor bevestiging van voetstukken met schroefbevestiging en kabelbanden met voetstuk Boring Ø 8 mm (zacht materiaal Ø 7 mm) Kop met schroefdraad Ø 6,6 mm spoed 150 Geleverd met stiff voor inbrengen van plug Zwarte plug Grijze plug
031980	Zwarte signalisatieplaatjes Voor kabelbanden breedte 9 mm (afmetingen 75 x 50 mm)
031981	Voor kabelbanden breedte 6 mm (afmetingen 50 x 32 mm)

Ref.	Kabelbanden met zwart voetstuk
031963 031964 031902	Bevestiging met plug met schroeven (ref. 031957 of 031882) of metalen bout Ø 7 mm spoed 150 of met Spit Pulsa nagelklinker 700 E of met schroef Ø 5 mm Met binnenvertanding Voor buis Ø 16 tot 25 - IK 08 Voor buis Ø 25 tot 40 - IK 08 Voor kabel Ø 13 tot 38 mm of buis Ø 16 tot 32 mm

Ref.	Colson tang
031996 031997	Voor het aanspannen en het doorknippen van de Colson kabelbanden Automatische tang Maakt het mogelijk om Colson-banden met één hand vast te zetten dankzij de automatische toevoerfunctie Na het aanhalen van de banden wordt het overtollige deel automatisch en zonder extra handelingen afgesneden Vereenvoudigt de implementatie en vermindert de inspanning Instelling van de klemspanning door middel van een knop aan het uiteinde van de gepatenteerde Legrand tang