



Technische kenmerken zie www.ecatalog.be

Ref.	Wartels IP		
	Mechanische trillingvrije vastklemming met neopreenspanning voor IP68 Blokkerend deel gevormd door flexibele plaatjes die een sterke druk uitoefenen op de kabel en het product een optimale trekvastheid geven. Oppervlaktedichting en wartelmoer los meegeleverd		
	ISO Conform de norm EN 62444		
Zilvergrijs RAL 7001 098000	Rood RAL 3000 091630	ISO 12 16 20 25 32 40 50 63	Ø Min. 3 4 6 12 18 22 30 34
			Ø Max. 6,5 8 12 18 25 32 38 44
	ISO Conform de norm EN 62444 Zoals hierboven maar geleverd zonder wartelmoer		
Lichtgrijs RAL 7035 381576	Zwart RAL 9011 381558	ISO 12 16 20 25 32 40 50 63	Ø Min. 3 4 6 12 18 22 30 34
381577	381559		Ø Max. 6,5 8 12 18 25 32 38 44
381578	381560		
381579	381561		
381580	381562		
381581	381563		
381582	381564		
381583	381565		
Antraciet RAL 7012 381594	Wit RAL 9003 381595	ISO 20	Ø Min. 6
			Ø Max. 12
Grijs RAL 7040 381596		ISO 20	Ø Min. 6
			Ø Max. 12
	PG Conform de aanbevelingen in de gidsen UTE C 68-300 en 68-31 Geleverd zonder wartelmoer		
Lichtgrijs RAL 7035 381584		ISO 7 9 11 13,5 16 21 29 36 42 48	Ø Min. 3,5 4 5 7 10 13 18 22 30 34
381585			Ø Max. 6 8 10 12 14 18 25 32 38 44
381586			
381587			
381588			
381589			
381590			
381591			
381592			
381593			

Ref.	Kunststof wartelmoeren	
	Voor zeskantige wartels met basis voor de bescherming van het oppervlak van de kast bij het vastdraaien	
	ISO	
Lichtgrijs RAL 7035	386881	12
	386882	16
	386883	20
	386884	25
	386885	32
	386886	40
	386887	50
	386888	63
	PG	
	386871	7
	386872	9
	386873	11
	386874	13,5
	386875	16
	386876	21
	386877	29
	386878	36
	386879	42
	386880	48

Afsluitdoppen grijs RAL 7001	
Zeshoekig met basis waarmee de IP van de kast kan worden gegarandeerd Aanhaken mogelijk met platte schroevendraaier Geleverd met oppervlaktedichting Moeren afzonderlijk te bestellen	
Zilvergrijs RAL 7001	098041
	098043
	098045
	098046
	098047

Adapters PG/ISO grijs RAL 7001		
Voor de montage van een wartel of een ISO-afsluitdop op een PG-doorboring of een PG-draadgat Geleverd met een gemonteerde oppervlaktedichting waarmee de IP kan worden behouden Moeren afzonderlijk te bestellen		
Zilvergrijs RAL 7001	Mannelijke PG-draad	Vrouwelijke ISO-draad
	098084	9
	098085	11
	098086	11
	098087	13
	098088	16
	098089	16

Zwarte kabeldoorvoeren PVC	
Voor draad met max. Ø (mm)	
098090	3,5
098091	6
098092	7
098093	12
098094	13
098095	15
098096	17