

UPS

keuzehulp voor UPS ≤ 10 kVA

TYPE	TOEPASSINGEN				Vermogen (VA)	Autonomie (min.) ⁽¹⁾	TYPE EN AANTAL CONTACTDOZEN		Aansluiting	Ref.	UPS
	Residentieel / individuele werkstations	Meervoudige werkstations	Server-lokalen	Kritieke toepassingen			IEC	2P+A			
UPS											
Line interactive	•				25	30	-	-	Snoer	311010	Keor DC
	•				600	10 tot 15	-	4 + 2	Snoer	310083	Keor multiplug
	•				800	10 tot 15	-	4 + 2	Snoer	310084	
	•	•			600	5 tot 30	4 x 10 A	-	Snoer	310180	Keor SP
	•	•			800	5 tot 30	4 x 10 A	-	Snoer	310183	
	•	•			1000	5 tot 30	8 x 10 A	-	Snoer	310186	
	•	•			1500	5 tot 30	8 x 10 A	-	Snoer	310189	
	•	•			2000	5 tot 30	8 x 10 A	-	Snoer	310192	
	•	•			600	5 tot 30	1 x 10 A	1	Snoer	310182	
	•	•			800	5 tot 30	1 x 10 A	1	Snoer	310185	
	•	•			1000	5 tot 30	2 x 10 A	2	Snoer	310188	
	•	•			1500	5 tot 30	2 x 10 A	2	Snoer	310191	
	•	•			2000	5 tot 30	2 x 10 A	2	Snoer	310194	
			•	•	3000	4	8 x 10 A 1 x 16 A	-	Snoer	311064	Keor SPE
			•		800	10 tot 15	-	8	Snoer	310330 (witte uitvoering)	Keor PDU
			•		800	10 tot 15	8	-	Snoer	310331 (witte uitvoering)	
			•		750	8	8 x 10 A	-	Snoer	311065	Keor SPE RT
			•		1000	8	8 x 10 A	-	Snoer	311066	
			•		1500	8	8 x 10 A	-	Snoer	311069	
			•		2200	8	8 x 10 A 1 x 16 A	-	Snoer	311071	
		•		3000	8	8 x 10 A 1 x 16 A	-	Snoer	311073		
On-line dubbele conversie			•		1000	5	3 x 10 A	-	Snoer	310154	Keor LP
			•		1000	5	3 x 10 A	1	Snoer	310155	
			•		2000	5	6 x 10 A	-	Snoer	310156	
			•		2000	5	6 x 10 A	2	Snoer	310157	
			•		3000	5	6 x 10 A	-	Snoer	310058	
			•		3000	5	6 x 10 A	2	Snoer	310159	
			•	•	1000	10	-	-	Snoer	310170	Daker DK Plus (tour / rack)
			•	•	2000	10	-	-	Snoer	310171	
			•	•	3000	8	-	-	Snoer	310172	
			•	•	5000	5	-	-	Klemmenblok	310173	
			•	•	6000	4	-	-	Klemmenblok	310174	
			•	•	5000	10 tot 90	-	-	Klemmenblok	310175 ⁽²⁾	
			•	•	6000	10 tot 71	-	-	Klemmenblok	310176 ⁽²⁾	
		•	•	10000	7 tot 56	-	-	Klemmenblok	310177 ⁽²⁾		
		•	•	10000	7 tot 56	-	-	Klemmenblok	310178 ⁽²⁾		

1: Opmerking: De autonomiewaarden worden geschat in minuten en kunnen variëren afhankelijk van de belastingskarakteristieken, bedrijfsomstandigheden en omgeving
 2: Werken slechts uitsluitend in combinatie met specifieke batterijkasten die afzonderlijk te bestellen zijn

Voor UPS > 10 kVA zie blz. 456 tot 480

Rood gedrukte referenties: nieuwe producten