

Keor DC UPS 25 VA



311010

Ref.	Keor DC 25 VA standaard stekker 2P+A
311010	<p>Enkelfasige UPS perfect geschikt voor het voeden en beveiligen van gelijkspanningsapparatuur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - internetbox, router, camera, telefoon, ... - elk ander systeem in 9/12/15/19 V= minder dan 25 W <p>Nominaal vermogen 25 VA Actief vermogen 25 W max Lithium ion batterijen 3,7V 2200 mAh Autonomie 30 minuten Eenvoudige LED interface en start/stop knop Voedingssnoer en 4 DC adapters meegeleverd</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5,5 x 2,5 - 5,5 x 2,1 - 4,75 x 1,7 - 3,5 x 1,35 <p>Afmetingen H x B x D: 28,5 x 95 x 95 mm</p>

Keor DC UPS 25 VA

■ Kenmerken

Algemene kenmerken	311010
Nominaal vermogen (VA)	25
Actief vermogen (W)	25 max
Technologie	Gelijkstroom
Ingang	
Spanningsbereik	90 Vac - 264 Vac
Frequentie	50-60 Hz
Uitgang	
Spanning (Vdc)	Regelbaar 9 ; 12 ; 15 ; 19
Maximale stroom (A)	2,1 max
Vermogen (W) tot 9/12/15/19 Vdc	18/25/25/25
Batterijen	
Type	Li-ion 3,7 V/2,2 Ah x 1
Laadtijd	8 uur max. (voor 90 % capaciteit)
Communicatie en beheer	
LED-indicator	Onder spanning, Batterij: foutmelding en oplaadniveau
Mechanische kenmerken	
Afmetingen H x B x D (mm)	28,5 x 95 x 95
Nettogewicht (kg)	0,23
Omgevingsomstandigheden	
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 °C
Relatieve vochtigheidsgraad	0 tot 90 % (niet-condenserend)
Hoogte	1000 m zonder declassering
Conformiteit	
Productnorm	EN 62040-1
Elektromagnetische compatibiliteit	EN 62040-2