

# Daker DK Plus

## UPS - 1000 tot 10000 VA

Online dubbele conversie VFI



310171 met draaibaar LCD scherm

310177

310664

Eenfasige UPS voor IT-toepassingen (telefoonservers...), industriële automatisering, kritische toepassingen in industriële/burgerlijke omgevingen (beveiligingssysteem...), Stroomafwaartse installatie van generatoren

Aanpasbaar:

- torenversie

- rackversie voor installatie in verdeelkasten (diepte minimaal 600 mm) met bevestigingssteunen ref. 310952 (afzonderlijk te bestellen)

Weergave van de belangrijkste parameters van de UPS op het LCD-scherm op de voorzijde, draaibaar met 1/4 slag

Mogelijkheid om de belangrijkste functies van op afstand te testen, te communiceren via SNMP/internet/netwerkadapter, de functies van de UPS te bedienen via internet en de gebruiker een sms te sturen bij specifieke gebeurtenissen

Dankzij de ingebouwde slot kan een afzonderlijk te bestellen communicatie-interface (blz. 489) geïnstalleerd worden voor aansluiting op het Ethernet-netwerk en mogelijkheid om een interface voor droog contact aan te sluiten voor de bediening van bijvoorbeeld signalisatielampen

Mogelijkheid tot beveiliging op afstand van de apparatuur of de systemen dankzij de interne netwerkinterface ref.310931 (blz. 489)

Automatische (ingebouwde) of handmatige (optionele) bypass om de continuïteit van de stroomvoorziening voor de kritische belastingen te waarborgen

Bypassschakelaar beschikbaar voor het onderhoud

Opmerking: de autonomiewaarden worden geschat in minuten en kunnen variëren afhankelijk van de kenmerken van de belasting, de gebruiksomstandigheden en de omgeving

Ref.	Eenfasige UPS met batterijen			
	Nominaal vermogen (VA)	Actief vermogen (W)	Autonomie (min)	Gewicht (kg)
310170	1000	900	10	16
310171	2000	1800	10	29,5
310172	3000	2700	8	30
310173	5000	5000	5	60
310174	6000	6000	4	60

Eenfasige UPS te voorzien van batterijen				
Alleen te gebruiken in combinatie met afzonderlijk te bestellen en daartoe voorziene batterijkasten				
	Nominaal vermogen (VA)	Actief vermogen (W)	Autonomie (min)	Gewicht (kg)
310175	5000	5000	-	25
310176	6000	6000	-	25
310177	10000	10000	-	26

Eenfasige/driefasige UPS te voorzien van batterijen				
Alleen te gebruiken in combinatie met afzonderlijk te bestellen en daartoe voorziene batterijkast				
	Nominaal vermogen (VA)	Actief vermogen (W)	Autonomie (min)	Gewicht (kg)
310178	10000	10000	-	28

Batterijkasten (met batterijen)	
Werkt alleen in combinatie met de UPS-systemen: - die zijn uitgerust met batterijen, voor een langere levensduur	
310660	Voor UPS ref. 310170
310661	Voor UPS ref. 310171
310662	Voor UPS ref. 310172
310663	Voor UPS ref. 310173/74/75/76
310664	Voor UPS ref. 310177/78

Batterijkasten (leeg)	
Spanning 12V, geleverd zonder batterijen	
310665	Batterijkast voor 310170
310666	Batterijkast voor 310171
310667	Batterijkast voor 310172
310668	Batterijkast voor 310173, 310174, 310175, 310176
310669	Batterijkast voor 310177, 310178

Bijkomende externe laders	
310954	Verminderen de oplaadtijd Voor Daker DK Plus 5000, 6000 en 10000

Bypass	
310953	Externe manuele bypass (voor Keor LP en Daker DK Plus 1000-2000-3000)
310963	Externe manuele bypass (voor Daker DK Plus 5000, 6000 en 10000)

Toebehoren voor Daker DK Plus	
310952	Bevestigingssteunen voor de installatie van de UPS in een VDI-wandkast
310969	Verstelbare diepte vanaf een diepte van 800 mm Interface met droog contact

Gratis software voor het beheer van de UPS "UPS Communicator" te downloaden via de website [ups.legrand.com](http://ups.legrand.com)

VDI-racks/kasten, blz. 1173  
PDU, blz. 1178