

KEOR T EVO

conventionele driefasige UPS met dubbele conversie online VFI



KEOR T EVO 10-30

KEOR T EVO 10-30

KEOR T EVO 40-60

Dit product vereist een parametring! *

Ref.	Keor T EVO			
	Nominaal vermogen (kVA)	Autonomie (min.)	Afmetingen H x B x D (mm)	Gewicht (kg)
311020	10	0	1345 x 400 x 800	122
311021	10	24	1345 x 400 x 800	251
311022	10	37	1345 x 400 x 800	283
311023	10	57	1650 x 400 x 800	426
311024	15	0	1345 x 400 x 800	127
311025	15	14	1345 x 400 x 800	268
311026	15	22	1345 x 400 x 800	288
311027	15	33	1650 x 400 x 800	431
311028	20	0	1345 x 400 x 800	134
311029	20	10	1345 x 400 x 800	275
311030	20	15	1345 x 400 x 800	296
311031	20	37	1650 x 400 x 800	477
311032	30	0	1345 x 400 x 800	141
311033	30	10	1345 x 400 x 800	302
311034	30	13	1650 x 400 x 800	441
311035	30	22	1650 x 400 x 800	484
311036	40	0	1650 x 600 x 900	238
311037	40	10	1650 x 600 x 900	538
311038	40	15	1650 x 600 x 900	573
311039	40	25	1650 x 600 x 900	740
311040	60	0	1650 x 600 x 900	258
311041	60	10	1650 x 600 x 900	590
311042	60	15	1650 x 600 x 900	755

Ref.	Accessoires
310918	Batterijkast leeg (geschikt voor 60 x 55 Ah)
310921	Interne bekabelingsset voor lege batterijkast ref. 310918 (voor 60 x 55 Ah)
310911	Kit batterijlades voor KEOR T 10-30 kVA (60x 7-9 Ah)
310912	Kit batterijlades voor KEOR T 40-60 kVA (60x 7-9 Ah)
310913	Interne batterijkabel kit voor batterijlades KEOR T 10-30 kVA
310914	Interne batterijkabel kit voor batterijlades KEOR T 40-60 kVA
310915	Paralleel kit / UPS (PCB + 5 m kabel)
311046	Parallele aansluitkabel
311047	Temperatuursensor

* De prijzen in de prijslijst zijn exclusief parametringkosten. Parametring van deze UPS systemen door de fabrikant wordt echter **zeer sterk** aangeraden.

OPMERKING: De autonomie waarden, uitgedrukt in minuten, zijn geschat en kunnen variëren als gevolg van belastingskarakteristieken, gebruikscondities en de omgeving waarin de UPS geplaatst is.