

Megaline Rack

modulaire enkelfasige UPS met online dubbele conversie VFI



310385



310796



310877



310785



310973

Breed scala aan ingangsspanningen en frequenties
 Werkende frequentie: 50 of 60 Hz met automatische detectie
 Frequentie-omzetting 50-60 Hz in beide richtingen
 Uitbreiding van het ingangsfrequentiebereik voor gebruik met generatoren
 Bedrijf in de eco-modus (energiebesparing)
 Werking in de wachtstand (beveiliging op aanvraag)
 Uitgangsspanning instelbaar in stappen van 1 Volt vanaf het frontpaneel
 Laag geluidsniveau
 Binnen- en buitentemperatuurmeting
 Regeling van de ventilatie volgens temperatuur en belasting
 Ontworpen voor noodstop vanop afstand

Ref.	Racks met batterijen				
	Nominaal vermogen (VA)	Actief vermogen (W)	Autonomie (min) 80% van de belasting	Aantal kasten	Gewicht (kg)
310334	1250	875	13	1	23,5
310335	2500	1750	13	1	34
310336	3750	2625	13	1	43
310337	5000	3500	13	1	53

	Racks zonder batterijen			
	Nominaal vermogen (VA)	Actief vermogen (W)	Autonomie (min) 80% van de belasting	Aantal kasten
310380	1250	875	-	1
310382	2500	1750	-	1
310384	3750	2625	-	1
310386	5000	3500	-	1

	Autonomie vergroting	
	Nominaal vermogen (VA)	Uitbreiding (min)
310387	1250	30
310388	1250	52
310389	1250	75
310390	2500	22
310391	2500	30
310392	3750	18

Ref.	Batterij uitbreiding voor Megaline racks
310796	Rack met 1 batterijkit
310797	Rack met 2 batterijkits
310798	Rack met 3 batterijkits
310799	Rack met 4 batterijkits
310800	Rack met 1 batterijkit en lader
310801	Rack met 2 batterijkits en lader
310802	Rack met 3 batterijkits en lader
310803	Rack met 4 batterijkits en lader

	Toebehoren
310835	Vermogensmodule (1250VA)
310804	Lege batterijkast
310877	Manuele bypass voor individuele kast
310785	Extra lader
310972	Relaisinterfacekit
310973	Telescopische runnerkit voor 6U rack

Bezoek www.ups.legrand.com

OPMERKING: de autonomiewaarden, uitgedrukt in minuten, zijn in optimale bedrijfsomstandigheden gemeten.

Rood gedrukte referenties: nieuwe producten