



310442

POWER FACTOR 1



310871



310843

Dit product vereist een parametring! *

Ref.	UPS	Nominaal vermogen (kVA)	Autonomie (min) 70% van de belasting	Aantal en type kasten	Gewicht (kg)
310442		10	11	1A	167
310443		10	17	1A	223
310444		10	35	1A	279
310402		10	49	1B	350
310443 + 310758		10	68	2B	527
310445		15	13	1A	220
310446		15	21	1A	279
310407		15	29	1B	350
310446 + 310760		15	33	2A	413
310446 + 310763		15	57	2A	550
310447		20	9	1A	220
310448		20	14	1A	279
310413		20	20	1B	350
310448 + 310762		20	35	2A	572
310447 + 2 x 310763		20	59	3A	574
310417		30	8	1A	325
310418 + 310763		30	12	2A	434
310419 + 310763		40	8	2A	564
310419 + 2 x 310758		40	16	3A	801
310419 + 3 x 310759		40	38	4A	439
310419 + 4 x 310764		40	60	5A	1 663
310420 + 2 x 310758		60	9	3A	830
310420 + 2 x 310 64		60	15	3A	942
310420 + 4 x 310763		60	27	5A	1 579

Afmetingen kasten:

- Kast type A hoogte 1370 mm
- Kast type B hoogte 1650 mm

Vermogenskasten geschikt voor dubbele voeding (DUAL INPUT)

Ref.	Nominaal vermogen (kW)	Aantal installeerbare batterijlades	Aantal fasen	Type kast	Gewicht (kg)
310396	10	12	1-1 / 3-3 / 3-1 / 1-3	A	120
310397	10	16	1-1 / 3-3 / 3-1 / 1-3	B	155
310408	15	12	1-1 / 3-3 / 3-1 / 1-3	A	120
310403	15	16	1-1 / 3-3 / 3-1 / 1-3	B	155
310414	20	12	1-1 / 3-3 / 3-1 / 1-3	A	120
310409	20	16	3-3	B	155
310418	30	-	1-1 / 3-3 / 3-1 / 1-3	A	146
310415	30	12	3-3	B	181
310419	40	-	3-3	A	146
310420	60	-	3-3	A	165

Ref.	Vermogenskasten (leeg)	Type en aantal van vermogens-modules	Aantal installeerbare batterijlades	Aantal fasen	Type kast	Gewicht (kg)
310422		3 x 3,4kW	12	1-1 / 3-3 / 3-1 / 1-3	A	85
310431		3 x 3,4kW	16	1-1 / 3-3 / 3-1 / 1-3	B	98
310423		3 x 5 of 6,7 kW	12	1-1 / 3-3 / 3-1 / 1-3	A	90
310432		6 x 3,4 kW	12	1-1 / 3-3 / 3-1 / 1-3	B	102
310433		3 x 5 of 6,7 kW	16	1-1 / 3-3 / 3-1 / 1-3	B	102
310424		6 x 5 kW	-	3-3	A	80
310425		6 x 5 kW	-	1-1/3-3/3-1/1-3	A	84
310434		6 x 5 kW	12	3-3	B	104
310426		6 x 6,7 kW	-	3-3	A	80
310427		9 x 6,7 kW	-	3-3	A	90

Vermogenskasten multicontrol geschikt voor dubbele voeding (DUAL INPUT) (leeg)

Ref.	Type en aantal van vermogens-modules	Aantal installeerbare batterijlades	Aantal fasen	Type kast	Gewicht (kg)	Aantal besturings-modules
310466	3 x 5 of 6,7 kW	12	1-1 / 3-3 / 3-1 / 1-3	A	89	1
310467	3 x 5 of 6,7 kW	16	1-1 / 3-3 / 3-1 / 1-3	B	103	1
310468	6 x 3,4 of 5 kW	-	1-1 / 3-3 / 3-1 / 1-3	A	85	2
310469	6 x 5 kW	12	3-3	B	106	2
310471	6 x 6,7 kW	-	3-3	A	82	2
310472	9 x 6,7 kW	-	3-3	A	91	3
310473	12 x 6,7 kW	-	3-3	B	120	4

Toebehoren

310869	Vermogensmodule van 3,4 kW
310871	Vermogensmodule van 5 kW
310873	Vermogensmodule van 6,7 kW
310851	Bijkomende ladermodule van 15 A

Toebehoren voor batterijen

310854	Kit van 4 lege batterijlades
310845	Aparte lade met 5 batterijen van 9 Ah (installeerbaar in veelvouden van 4)
310875	Aparte lade met 5 batterijen van 9 Ah lange levensduur (installeerbaar in veelvouden van 4)

Bijkomende lege batterijkasten

310805	Modulaire batterijkast met 16 cassettes
310806	Modulaire batterijkast met 20 cassettes

* De prijzen in de prijslijst zijn exclusief parametringskosten. Parametring van deze UPS systemen door de fabrikant wordt echter zeer sterk aangeraden.

Bezoek www.ups.legrand.com