

Keor MOD

modulaire driefasige UPS met dubbele conversie VFI



310480

Dit product vereist een parametring! *

Ref.	UPS - lege vermogenskasten		Verdeling
	Vermogen (kW)	Batterijlades te installeren	
310480	25 - 125	2 tot 5 batterijlades	3-3
310481	25 - 250	-	3-3

Toebehoren

310675	Vermogensmodule 25 kW
310676	Lege batterijkit voor 6 batterijen (per set van 4 in elke lade te gebruiken)
310677	Kit met 2 lege batterijlades
310678	Kit 4 batterijpakken (6 batterijen met elk 9 Ah)
310679	Kit 4 batterijpakken (6 batterijen met elk 11 Ah)
310962	Kit 4 batterijpakken (6 batterijen met elk 9 Ah Long Life)

Bezoek www.ups.legrand.com

Keor MOD

modulaire driefasige UPS met dubbele conversie VFI

Configuratie voorbeelden

UPS tot 125 A

25

Vermogen : 25 kW
Autonomie : 48 min bij 100 % belasting
1 vermogensmodule
10 batterijlades



UPS tot 250A

50

Vermogen : 50 kW
2 vermogensmodules



75

Vermogen : 75 kW
Autonomie : 11 min bij 100 % belasting
3 vermogensmodules
10 batterijlades



100

Vermogen : 100 kW
4 vermogensmodules



125

Vermogen : 125 kW
Autonomie : 5,2 min bij 100 % belasting
5 vermogensmodules
10 batterijlades



250

Vermogen : 250 kW
10 vermogensmodules



OPMERKING: De autonomie waarden, uitgedrukt in minuten, zijn geschat en kunnen variëren als gevolg van belasting karakteristieken, gebruikscondities en de omgeving waarin de UPS geplaatst is.