

## EXTERNE BYPASS



# Externe bypass



Een externe bypass maakt het mogelijk om de gehele UPS **spanningsloos** te maken, zonder dat de gebruiker spanningsloos wordt.

■ Hierdoor is het mogelijk om op een **veilige manier onderhoud op uw UPS uit te voeren**.

■ Ook is het **eenvoudiger om een defecte UPS te vervangen** door een nieuw exemplaar, zonder dat uw bedrijfsproces stil valt.

Legrand adviseert om altijd een extern bypass verdeelbord te bestellen. Hierdoor bent u zeker van de beschikbaarheid van uw netspanning (Uptime Power Availability).

Enkelfasige By-pass  
Gelieve ons te contacteren

## Toebehoren UPS externe bypass verdeelborden



Ref.	Externe bypass verdeelborden	
	<p>Metalen behuizing lichtgrijs (RAL 7035) voorzien van dichte metalen deur en slot IP66 – IK10 Voorzien van 3P+N lastscheiders. Vergrendelbare bypass schakelaar in "0-stand" Schakelaars zijn standaard voorzien van een hulpcontact (1 NO / 1NC) voor signalering naar de UPS of extern. Halogeenvrij Optimale veiligheid door het gebruik van zowel tekst als kleurcoderingen IP2X afscherming d.m.v. volledige afdeklap voorzien van schakelschema</p>	
	<b>Kabelinvoer onderzijde</b>	
	Nominaal vermogen (VA)	Kabelinvoer
350291	20A	4 x M25
350293	40A	4 x M32
350294	63A	4 x M40
350295	100A	4 x M50
350296	125A	4 x M50
350297	160A	4 x M63
350298	250A	4 x M63
	<b>Kabelinvoer bovenzijde</b>	
	Nominaal vermogen (VA)	Kabelinvoer
350371	20A	4 x M25
350373	40A	4 x M32
350374	63A	4 x M40
350375	100A	4 x M50
350376	125A	4 x M50
350377	160A	4 x M63
350378	250A	4 x M63
	<b>Kabelinvoer onder- en bovenzijde</b>	
	Nominaal vermogen (VA)	Kabelinvoer
350379	20A	4 x M25
350381	40A	4 x M32
350382	63A	4 x M40
350383	100A	4 x M50
350384	125A	4 x M50
350385	160A	4 x M63
350386	250A	4 x M63

Bypassbedrading  
(zie blz. 494)