

Geconnecteerde verdeelkast geconnecteerde teleruptor en contactor CX³ with Netatmo



412170 412171



Home + Control
LEGRAND

Technische gegevens zie www.ecatalog.be

Voor elke installatie die op afstand wordt bediend met een smartphone via de Home + Control-app van Legrand en/of met de stem via een spraakassistent. Vereist de voorafgaande installatie van een geconnecteerde 'with Netatmo'-starterskit in de versie voor DIN-rail ref. 412181/91 of in de versie Valena Next of Living Now with Netatmo. Compatibel met Zigbee 3.0

Ref.	Geconnecteerde teleruptor CX ³ with Netatmo
412170	<p>Stille teleruptor (< 10 dB) Enkelpolig, 16 A, 230 V\sim - 50/60 Hz Voldoet aan de norm: IEC/EN 60669-2-1 Via de Home + Control-app van Legrand is het volgende mogelijk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - afstandsbediening of als onderdeel van een scenario van één of meerdere verlichtingspunten - meten en monitoren van het verbruik (kWh) van de aangestuurde stroomkring - programmering in het kader van een dag- en/of weekplanning <p>Kan worden bediend met standaard bedrade drukknoppen en/of worden gekoppeld aan geconnecteerde draadloze bedieningen Valena Next of Living Now with Netatmo</p> <p>Stroomopwaartse bedieningsklemmen met geïntegreerde beveiliging: geen beveiliging van het type automaat 2 A of zekering nodig (deze automaat verwijderen als hij al geïnstalleerd is bij vervanging van een standaard teleruptor)</p> <p>Voorzien van schroefklemmen Breedte: 1 module</p>

Ref.	Geconnecteerde contactor CX ³ with Netatmo
412171	<p>Stille multifunctionele contactor (< 10 dB) 20 A, 230 V\sim - 50/60 Hz Voldoet aan de norm IEC/EN 60669-2-1 Maakt de afstandsbediening (ON/OFF) mogelijk van alle types van belastingen (boiler, verwarming, zwembadpomp, contactdoos voor het opladen van elektrische voertuigen, enz.) Functie piekuren / daluren Via de Home + Control-app van Legrand is het volgende mogelijk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ingeven van de bedrijfsmodus van het relais (Piekuren/daluren) of ON/OFF, naargelang de aard van de belasting (waterverwarmer of andere belasting) - meten en monitoren van het verbruik (kWh) van de aangestuurde stroomkring - bediening van een andere enkelfasige of driefasige contactor > 20 A - directe bediening van elektrische apparaten tot 4800 W of van motoren tot 2400 VA of van contactdozen voor het opladen van elektrische voertuigen tot 16 A EV <p>Stroomopwaartse bedieningsklemmen met geïntegreerde beveiliging: geen beveiliging van het type automaat 2A of zekering nodig (deze automaat verwijderen als hij al geïnstalleerd is bij vervanging van een standaard contactor)</p> <p>Voorzien van schroefklemmen Breedte: 1 module</p>

Geconnecteerde verdeelkast geconnecteerde voorrangschakelaar en droog contact CX³ with Netatmo



412172 412173



Home + Control
LEGRAND

Ref.	Geconnecteerde voorrangschakelaar CX ³ with Netatmo
412172	<p>Maakt het mogelijk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - om de geconnecteerde producten af te schakelen - proactief en progressief afschakelen van de meest energieverbruikende toestellen wanneer overconsumptie wordt gedetecteerd (instelbare drempel) door activering van de in de installatie aanwezige geconnecteerde "with Netatmo" stopcontacten, kabeluitgangen of contactoren <p>Apparaten worden automatisch weer ingeschakeld zodra het risico van overconsumptie is weggenomen</p> <p>Functies:</p> <ul style="list-style-type: none"> - totale meting van de enkelfasige installatie tot 80 A - geleidelijke, individuele en automatische uitschakeling van de apparaten die de meeste energie verbruiken - automatische herinschakeling van dezelfde apparaten zodra het risico van overconsumptie is weggenomen <p>Maakt het mogelijk via de Home + Controle App :</p> <ul style="list-style-type: none"> - het totale momentane vermogen van de installatie meten (kWh) - de dagelijkse/wekelijkse/maandelijkse/jaarlijkse verbruiksgeschiedenis te raadplegen - het opstellen van de prioriteitenlijst van de af te schakelende toestellen - het accepteren van de intelligente "load shedding"-functie voor elektrische verwarmingstoestellen (de "load shedder" schakelt deze circuits cyclisch uit om elk risico van overconsumptie te vermijden en tegelijk een zeker comfortniveau voor de bewoners van de woning te handhaven) - meldingen versturen wanneer apparaten worden in- en uitgeschakeld <p>Geleverd met 1 gesloten meettorus van max. 80 A Schroefklemmen - 1 module</p>
412173 OKTOBER 2022	<p>Geconnecteerd droog contact 100-240 V\sim - 50/60 Hz Onderhouden contact, NO of NG. Voldoet aan IEC 60669-2-1, EN 60669-2-1 en EN 60669-2-5 Compatibel met de afschakelfunctie (geconnecteerde voorrangschakelaar ref. 412172). Hiermee kunnen alle soorten belastingen worden gestuurd via hun "droog contact" ingang in dal-/piekuren of ON/OFF (real time of geprogrammeerd): Dit product beheert niet de "openers" (rolluik, poort)</p> <p>Functies:</p> <ul style="list-style-type: none"> - regeling in dal/piek-modus of AAN/UIT van EV laadunits zoals Green'up of een ander apparaat dat is uitgerust met een DC droog contact 12 V\approx / 30 V\approx of 230 V\sim, U min 0,01 A - maxi 2 A (verwarmingsunit, ventilatiesysteem, sprinklerinstallatie, enz.) of een andere kring dat eerder door een contactor werd gestuurd <p>Maakt het mogelijk via de App. Home + Control om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bediening in ON/OFF (real-time of geprogrammeerd) - de werkingsmodus van het product kiezen (DU/PU of ON/OFF) afhankelijk van de aard van de aangesloten belasting - meet het verbruik (kWh) van een enkelfasige gestuurde kring (80 A max) - de verbruikshistoriek van de kring (dagelijks, wekelijks, maandelijks, jaarlijks) - meldingen ontvangen wanneer een instelbare drempel wordt bereikt <p>Geleverd met 1 stroomtransformator 80 A max. Kan met stem worden bediend via een spraakassistent Schroefklemmen - 1 module</p>