

METING	COMMUNICATIE	WEERGAVE
Geconnecteerde ecometer ref. 412032/33 (blz. 500)	IP RJ 45 Ethernet en Wi-Fi uitgang	Lokale weergave (op productscherm)
Geconnecteerde energiemeter ref. 412015 en 412175 (blz. 500) Geconnecteerde modulaire voorrangschakelaar ref. 412172 (blz. 501)	Starterskit (blz. 500)	 Weergave op smartphone via de App. Home + Control

EMDX ³ energiemetcentrales (blz. 505)	Uitgang RS 485 MODBUS
EMDX ³ energiemeters (blz. 504)	Uitgang RS 485 MODBUS
DX ³ Aanpasbaar differentieelblok met geïntegreerde meting (blz. 193)	Communicatie- interface ref. 421075 ⁽¹⁾⁽⁴⁾ (blz. 508)
Energiemeting: EMS CX ³ meetmodules ref. 414918/19/20/21/22/24/25/27 (blz. 506)	Communicatie- interface ref. 414940 (blz. 508)
Impulsmeting: EMS CX ³ impulsconcentratiemodule ref. 414926 (blz. 506)	

EMDX ³ energiemetcentrales (blz. 505)	Uitgang RS 485 MODBUS
EMDX ³ energiemeters (blz. 504)	Uitgang RS 485 MODBUS
EMS CX ³ meetmodule ref. 414923 (blz. 506)	Communicatie-interface ref. 414940 ⁽⁴⁾ voor DPX ³ S2 (blz. 508) of ref. 423890 voor DPX ³ S10 (blz. 508)
Elektronische DPX ³ 250/630/1600 ⁽²⁾ (blz. 84, 93, 97 en 100)	Communicatie-interface ⁽³⁾⁽⁴⁾ ref. 421075 (blz. 508)
DMX ³ met elektronische unit ref. 028307 (blz. 75)	Communicatie-interface EMS CX ³ ref. 414940 (blz. 508)
EMDX ³ meetcentrales (blz. 505)	Communicatie-module ref. 412055 (blz. 505)
EMDX ³ energiemeters (blz. 504)	Uitgang RS 485
EMS CX ³ meetmodule ref. 414922/23/24/25/27 (blz. 506)	Communicatie- interface ref. 414940 ⁽⁴⁾ (blz. 508) voor DMX ³ en DPX ³ S2 of ref. 423890 ⁽⁴⁾ voor DPX ³ S10 (blz. 508)
EMS CX ³ meetmodule ref. 414922/23/24/25/27 (blz. 506)	

OPLOSSING 1

Lokaal

Configuratie en weergave
EMS CX3
ref. 414936
(blz. 507)



OPLOSSING 2

Lokaal of op afstand op 1 of meerdere posten



Met de Energie webservers:



- ref. 414947/48
(blz. 508)
(met geïntegreerde
MODBUS interface)

Of



- ref. 414949 (blz. 508) in samenwerking met de
omvormer IP ref. 004689 (blz. 508) voor weergave
op 1 of meer PC's, tablets, smartphones