

Stroomtransformatoren (CT) en omschakelaars voor meting



Technische kenmerken blz. 513

Ref.	Gesloten stroomtransformatoren	
	Voor gebruik met ampèremeters, energiemeters of met meetcentrales Secundaire stroom 5 A Bevestiging op plaat, op DIN-rail ref. 412101 tot 412107, of op rail Secundaire verbinding via schroefklemmen of kabelschoenen Nauwkeurigheidsklasse 0,5% (1% voor ref. 412101/02)	
	Voor staaf 16 x 12,5 mm of kabel Ø21 mm	
	Transformatieverhouding	Vermogen (VA)
412101	50/5	1,25
412102	75/5	1,5
412103	100/5	2
412104	125/5	2,5
412105	160/5	3
412106	200/5	4
412107	250/5	5
	Voor staven 32,5 x 10,5 en 25,5 x 15,5 mm of kabel Ø27 mm	
412112	400/5	10
412114	600/5	12
	Voor staven 40,5 x 12,5 en 32,5 x 15,5 mm of kabel Ø26 mm	
412116	250/5	3
412117	400/5	6
412119	700/5	8
	Voor staven 40,5 x 10,5, 32,5 x 20,5 en 25,5 x 25,5 mm en kabel Ø32 mm	
412123	250/5	3
412124	300/5	5
412125	400/5	8
412126	600/5	12
	Voor staven 50,5 x 12,5 mm en 40,5 x 20,5 en kabel Ø40 mm	
412131	700/5	8
412132	800/5	8
412133	1000/5	10
	Voor staaf 65 x 32 mm	
412136	600/5	8
412138	800/5	12
412139	1000/5	15
	Voor staaf 84 x 34 mm	
412142	1250/5	12
	Voor staaf 127 x 38 mm	
412146	1600/5	10
412147	2000/5	15
412149	3200/5	25
	Voor staaf 127 x 54 mm	
412150	1600/5	20
412151	2000/5	25
412152	2500/5	30
412153	3200/5	30
412154	4000/5	30

Ref.	Gesloten driefasige stroomtransformatoren	
	Secundaire stroom 5 A Bevestiging direct op rail Secundaire verbinding via schroefklemmen of kabelschoenen Nauwkeurigheidsklasse 1%	
	Voor 3 staven 20,5 x 5,5 mm	
412157	Transformatieverhouding 250/5	Vermogen (VA) 3
	Voor 3 staven 30,5 x 5,5 mm	
412158	400/5	4

Ref.	Geopende stroomtransformatoren	
	Voor gebruik met ampèremeters, energiemeters of meetcentrales Secundaire stroom 5 A Worden op rail gemonteerd Secundaire verbinding via schroefklemmen of kabelschoenen Nauwkeurigheidsklasse 0,5%	
	Voor staaf 50 x 80 mm	
	Transformatieverhouding	Vermogen (VA)
412162	400/5	1,5
412163	800/5	3
	Voor staaf 80 x 120 mm	
412164	1000/5	5
412165	1500/5	8
	Voor staaf 80 x 160 mm	
412166	2000/5	15
412167	2500/5	15
412168	3000/5	20
412169	4000/5	20

Ref.	Omschakelaars voor meting	
	Maakt het mogelijk de te meten kringen te selecteren Omschakelaar voor ampèremeter Maakt het mogelijk om met 1 enkele ampèremeter, aangesloten door middel van een TI, de stromen van een kring te meten	
004650	Driefasig, 4-standenschakelaar	aantal modules 3
	Omschakelaars voor voltmeters	
	Omschakelaars voor voltmeters Maken het mogelijk om met 1 enkele voltmeter de spanningen van een kring te meten:	
004652	Driefasig, 4-standenschakelaar	3
004653	Driefasig met nulleider, 7-standenschakelaar	3