



014600 + 014616



014661



049555



Technische kenmerken zie www.ecatalog.be

Kan geplaatst worden op de gewelfde deuren van de kasten XL³ 800 en XL³ 4000

Ref.	Analoge meetapparatuur
	Conform de normen: IEC 60051, VDE 0410, BS 89, EN 60051-1, cenelec HD 223
	Ampèremeters
	Meten de stroomsterkte in ampères (A) die in een elektrische kring vloeit. Aansluiting door middel van een stroomtransformator (TI) met een uitgang 0 - 5 A. Aan te vullen met een wijzerplaat aangepast aan de te meten stroomsterkte
014600	Ronde uitsnijding Ø 56 mm
014601	Vierkante uitsnijding 68 x 68 mm
	Wijzerplaten voor ampèremeters 014600/01
	Per 2 geleverd (1 voor ronde en 1 voor vierkante uitsnijding)
014610	0-50 A
014613	0-100 A
014615	0-200 A
014616	0-250 A
014617	0-300 A
014618	0-400 A
014620	0-600 A
014621	0-800 A
014622	0-1000 A
014666	0-1250 A
014624	0-1500 A
014625	0-2000 A
014626	0-2500 A
014628	0-4000 A
	Voltmeters
	Meten de wissel- of gelijkspanning in volt (V) van een elektrische kring
	Schaal 0 - 500 V
014660	Ronde uitsnijding Ø 56 mm
014661	Vierkante uitsnijding 68 x 68 mm
	Bedrijfsurentellers (48 x 48)
	Monobloktoestellen - IP 40
	Montage op de voorzijde van een kastdeur
	Werking met synchrone motor (controlelampje voor werking)
	Voor het tellen van de werkingsuren van een machine of een elektrische uitrusting
	Geen nulstelling mogelijk
	Geleverd met afdeklíjst (55 x 55 mm) (voor ronde montageopening) en bevestigingstoebereiden
	Aansluiting: 2 x 1,5 mm ²
049552	24 V [~] - 50 Hz
049553	110 tot 120 V [~] - 50 Hz
049555	200 tot 240 V [~] - 50 Hz
049558	48 V [~] - 50 Hz
049559	400 V [~] - 50 Hz
049560	12 V tot 36 V ⁼



Omschakelaars voor meting **blz. 400**



004602



004663



004694

Ref.	Analoge meetapparatuur	Aantal modules
	Conform de norm EN 61010-1	
	Ampèremeters	
	Meten de stroomsterkte in ampères (A) die in een elektrische kring vloeit	
004602	Rechtstreekse aansluiting op wissel- of gelijkstroom	4
	Schaal: 0 - 30 A - geleverd met wijzerplaat	
004600	Aansluiting door middel van een stroomtransformator (TI) met een uitgang 0 - 5 A	4
	Wijzerplaten voor ampèremeter ref. 004600	
004610	0-50 A	
004613	0-100 A	
004615	0-200 A	
004616	0-250 A	
004617	0-300 A	
004618	0-400 A	
004620	0-600 A	
004621	0-800 A	
004622	0-1000 A	
004666	0-1250 A	
004624	0-1500 A	
004625	0-2000 A	
	Voltmeter	
	Meet de wissel- of gelijkspanning in volt (V) van een elektrische kring	Aantal modules
004660	Schaal 0-500 V	4
	Digitale ampèremeter/voltmeter	
	Aansluiting:	
	• ampèremetermodus: aansluiting door middel van een stroomtransformator (TI) met uitgang 0 - 5 A	
	Instelling van het meetbereik afhankelijk van de gebruikte TI	
	• voltmetermodus: meet de wissel- of gelijkspanning van een elektrische kring	
	Schaal 0 - 500 V	
004663	Voeding: 230 V [~] - 50/60 HZ	Aantal modules
	Uitlezing: - I: 0 tot 8000 A	4
	- U: 0 tot 500 V	
	Digitale frequentiemeter	
	Meet de frequentie in hertz (Hz) van een elektrische kring van 100 tot 500 V [~]	
	Meetbereik: 10 tot 100 Hz	
	Voedingsspanning 230 V [~]	
	Conform de norm EN 61010-1	
004664	Weergave van 3 cijfers via groene diodes.	Aantal modules
		4
	Modulaire bedrijfsurentellers	
	Tellen de werkingsuren van een toestel of van een elektrische uitrusting om de exacte duur te kennen	
	Tellers met analoge aanduiding.	
	Capaciteit: 5 cijfers + 2 decimalen (1 eenheid = 1 uur)	
	Nauwkeurigheid: 1/100ste van een uur	
	Verbruik: 0,2 VA	
004694	230 V [~] - 50 Hz	Aantal modules
		2
004691	24 V [~] - 50 Hz	2

