

# Contactdozen en oplaadstations Green'up™

opladen van elektrische en hybride voertuigen

CONTACTDOZEN GREEN'UP ACCESS						
Mode 2 - 3,7 kW - 1 laadpunt						
						Gemiddelde oplaadtijd voor 100 km <sup>(1)</sup>
Volledige opbouw contactdoos	Samenstelbare contactdoos	Opbouw contactdoos	Opbouw contactdoos op voet	Soliroc metaal	Soliroc metaal met sleutel	
IP 55 - IK 08		IP 66 - IK 08		IP 55 - IK 10		
<b>SEPTEMBER 2022</b> 069785L	<b>SEPTEMBER 2022</b> 069885L	090471	090475	077897	077898	3 u 45

LAADPALEN GREEN'UP PREMIUM								
IP44 / IK08 - Kunststof								
	Oplaad-mode	Vermogen (kW)	Aantal oplaadpunten	Wandlaadunits		Optioneel Bevestiging op voet	Gemiddelde oplaadtijd voor 100 km <sup>(3)</sup>	
				Standaard <sup>(2)</sup>	Met communicatiekit en geïntegreerde RFID			
	Mode 3	Enkelfasig 3,7 - 4,6 kW	1	058000	059005	059052	3u	
		Enkelfasig 3,7 - 7,4 kW	1	058001	059006	059052	2u	
	Modes 2 en 3	Enkelfasig 3,7 - 4,6 kW	1	058003	059008	059052	3u	
		Enkelfasig 3,7 - 7,4 kW	1	058004	059009	059052	3u	
	Mode 3	Driefasig 11 - 22 kW	1	058002	059007	059052	40 min	
IP55 / IK10 - Metaal								
	Oplaad-mode	Vermogen (kW)	Aantal oplaadpunten	Laadpalen + bevestigingskit		Opties		Gemiddelde oplaadtijd voor 100 km <sup>(3)</sup>
				Muurbevestiging	Op voet	Communicatie-kit	RFiD lezer	
	Modes 2 en 3	Enkelfasig 3,7 - 4,6 kW	1	058010 + 059053	058010 + 059054	059056	059059	3h
			2	058011 + 059053	058011 + 059054	059056	059059	3h
		Enkelfasig 3,7 - 7,4 kW	1	058012 + 059053	058012 + 059054	059056	059059	2h
			2	058013 + 059053	058013 + 059054	059056	059059	2h
	Modes 2 en 3	Driefasig 11 - 22 kW	1	058014 + 059053	058014 + 059054	059056	059059	40 min
			2	058015 + 059053	058015 + 059054	059056	059059	40 min

1: Voor voertuigen met een kabel voorzien van de Legrand Green'up stekker, voor een gemiddeld verbruik van 14 kWh / 100 km

2: Kan worden uitgerust met een communicatiekit ref. 059056

3: Berekend bij het maximumvermogen van de laadunit en voor een gemiddeld verbruik van 14 kWh / 100 km