

P17 Tempra Pro IP 44 - LS 16 en 32 A

keuzetabel

		FUNCTIES								
		OPBOUW-CONTACT-DOZEN	HALF-INBOUW-CONTACT-DOZEN 70 X 70 MM	HALF-INBOUW-CONTACTDOZEN MET KLEINERE HARTAFSTAND	HALF-INBOUW-CONTACTDOZEN MET VERGREN-DELING	KOPPEL-STEKKERS	RECHTE STEKKERS	HAAKSE STEKKERS	TOESTEL-CONTACT-DOZEN	
Voldoet aan de normen IEC 60309-1 en 60309-2 IP 44 volgens IEC 60529 IK 09 volgens IEC 62262 Materiaal: polyamide 6 Zelfdovendheid: 850 °C (steun van de actieve delen)/650 °C (kunststof doos)										
LS										
200 tot 250 V~ 50/60 Hz	16 A	2P+A	555154	555184	057354	057300 ⁽¹⁾	555104	555124	056453	057584 ⁽²⁾
		3P+A	555155	555185			555105	555125		057585 ⁽²⁾
		3P+N+A	555156	555186			555106	555126		057586 ⁽²⁾
	32 A	2P+A	555254	555284	058054		555214	555234	056473	058284 ⁽²⁾
		3P+A	555255	555285			555215	555235		
		3P+N+A	555256	555286			555216	555236		058286 ⁽²⁾
380 tot 415 V~ 50/60 Hz	16 A	2P+A	555157				555107	555127		
		3P+A	555158	555188	057358		555108	555128	056457	057588 ⁽²⁾
		3P+N+A	555159	555189	057359	057302 ⁽¹⁾	555109	555129	056458	057589 ⁽²⁾
	32 A	2P+A	555257				555217	555237		
		3P+A	555258	555288	058058		555218	555238	056477	058288 ⁽²⁾
		3P+N+A	555259	555289	058059		555219	555239	056478	058289 ⁽²⁾
480 tot 500 V~ 50/60 Hz	16 A	3P+A	555162	555192			555112	555132		
		3P+N+A						555133		
	32 A	3P+A	555262	555292			555222	555242		
		3P+N+A	555263				555223	555243		

1: Kunnen alleen op de afdeklatten met ref. 057723 (blz. 538) worden bevestigd - 2: Afsluitdoppen niet meegeleverd (blz. 532)