








P17 Tempra Pro IP 66/67/69 - LS 16, 32, 63 en 125 A

keuzetabel

			FUNCTIES						
			OPBOUW-CONTACT-DOZEN	HALF-INBOUW-CONTACT-DOZEN	HALF-INBOUW-CONTACTDOZEN MET VERGREDELING	KOPPELSTEKKERS	RECHTE STEKKERS	HAAKSE STEKKERS	TOESTEL-CONTACTDOZEN
Voldoet aan de normen IEC 60309-1 en 60309-2 IP 44 volgens IEC 60529 IK 09 volgens IEC 62262 Materiaal: polyamide 6 Zelfdovendheid: 850 °C (steun van de actieve delen) / 650 °C (kunststof doos)									
LS									
200 tot 250 V _~ 50/60 Hz	16 A	2P+A	555354	555384	057320 ⁽¹⁾⁽²⁾	555304	555324	056503	056803 ⁽³⁾
		3P+A	555355	555385		555305	555325		
		3P+N+A	555356	555386		555306	555326		
	32 A	2P+A	555454	555484		555414	555434	056523	056823 ⁽³⁾
		3P+A	555455	555485		555415	555435		
		3P+N+A	555456	555486		555416	555436		
	63 A	2P+A	555554	555584		555504	555524		555514
		3P+A	555555	555585		555505	555525		
		3P+N+A	555556	555586		555506	555526		
380 tot 415 V _~ 50/60 Hz	16 A	3P+A	555358	555388		555308	555328		056807 ⁽³⁾
		3P+N+A	555359	555389	057322 ⁽¹⁾⁽²⁾	555309	555329		056808 ⁽³⁾
	32 A	3P+A	555458	555488		555418	555438		056827 ⁽³⁾
		3P+N+A	555459	555489		555419	555439	056528	056828 ⁽³⁾
	63 A	3P+A	555558	555588		555508	555528		555518
		3P+N+A	555559	555589		555509	555529		555519
	125 A	3P+A	555658	555688		555608	555628		555618
		3P+N+A	555659	555689		555609	555629		555619
	480 tot 500 V _~ 50/60 Hz	16 A	3P+A	555362				555332	
32 A		3P+A	555462	555492				555442	

1: IP 55 - 2 : Kunnen alleen op de afdekplaten met ref. 057723 (blz. 538) bevestigd worden - 3: Afsluitdoppen niet meegeleverd (blz. 532)