

# ZWERFKASTEN P17



## Zwerfkasten P 17

Voor de  
**voeding** van uw  
bouwplaats



- 3 soorten kasten:
  - zwerfkasten
  - bouwwerfkasten
  - verdeelkasten (op aanvraag)
- Voor de voorlopige voeding (16 tot 63 A) op een bouwterrein of een evenement
- Directe muurbevestiging zonder de kast te openen, zelfs indien uitgerust met zijn vouwframe

**OP AANVRAAG**



Afmetingen zie [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)

Voldoen aan de norm IEC 61439-4 en voldoen aan de eisen van de installatienorm IEC 60364  
Voor de voorlopige elektrische voeding op bouwterreinen of voor evenementen

Ref.	Zwerfkasten
058942	<p>Mobiele kasten, met ingewerkte handgreep (kan worden vastgelegd met ketting), voor de voeding van alle draagbare elektrisch gereedschap IP 44 - behuizing IK 10 Materiaal: kast ABS - venster polycarbonaat Gebruikstemperatuur: -25 °C tot +40 °C Muurbevestiging en makkelijk op te hangen zonder voorafgaande opening (bevestiging aan de buitenkant van de kast) Plaatsing op paal met kit ref. 036446/47/48/49 (op aanvraag) Vervangbaar venster (los onderdeel op aanvraag) Extra kabelinvoer met voormarkering aan de onderkant M20 Tweezijdige inkepingen voor snoeropwikkeling, mogelijkheid om het snoer vast te zetten voor het transport 16 A - 250 V~ Maximumvermogen 3,68 kW Afmetingen (H x B): 506,5 x 181,5 mm</p> <p><b>Uitgerust met 5 contactdozen</b> Bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 contactdozen met huishoudelijke peninplanting 16 A</li> <li>• 1 noodonderbrekingsknop met uitschakelspoel (ET)</li> <li>• beveiliging met tweepolige differentieelautomaat 30 mA</li> </ul> <p>Met snoer, 3 m lang Uitgerust met een huishoudelijke stekker Met wartel IP 68 M20 Gewicht: 2,9 kg</p>
058940	<p><b>Uitgerust met 6 contactdozen</b> Bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 contactdozen met huishoudelijke peninplanting 16 A</li> <li>• beveiliging met tweepolige differentieelautomaat 30 mA</li> </ul> <p>Met snoer, 3 m lang Uitgerust met een huishoudelijke stekker Met wartel IP 68 M20 Gewicht: 2,9 kg</p>
058941	<p>Zonder snoer Uit te rusten met een wartel max. M20 Gewicht: 2,7 kg</p>
058943	<p><b>Uit te rusten</b> Kast uitgerust met een afdekplaat, voorzien voor 3 sokkels max. 16 A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• half-inbouwcontactdozen P 17 met huishoudelijke peninplanting</li> <li>• half-inbouwcontactdozen P 17 CEE 16 A LS met uniforme hartafstand, horizontaal te plaatsen</li> </ul> <p>Geleverd met 2 afdichtingsplaatjes Uitgerust met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• klemmenblok IP 2X voor aansluiting van de aardingsgeleider</li> <li>• een DIN-rail voor 6 modules van 17,5 mm</li> </ul> <p>IP 66 indien voorzien van IP 66-aansluitingen en/of stekkers</p>