

Transformatoren

driefasig
IP 21



042544

142837

Transformatoren met beperkte verliezen

driefasig
IP 21



142860

142864

Technische kenmerken en afmetingen zie www.ecatalog.be

Onder afschermkap RAL 7035

Ref.	Scheidingstransformatoren		
	Voldoen aan de norm IEC/EN 61558-2-4		
	Primair: 400 V\sim Δ		
	Secundair: 230 V\sim Y + N		
	Vermogen (kVA)	Primair soepele kabel doorsnede (mm ²)	Secundair soepele kabel doorsnede (mm ²)
042540	0,63	4	4
042541	1	4	4
042542	1,6	10	10
042543	2,5	10	10
042544	4	10	10
	Primair: 400 V\sim Δ		
	Secundair: 400 V\sim Y + N met elektrostatisch scherm		
042820	0,63	4	4
042821	1	4	4
042822	1,6	10	10
042823	2,5	10	10
042824	4	10	10

Ref.	Isolatietransformatoren met beperkte verliezen				
	Transformatoren met een hoog rendement waarbij de nullastverliezen (magnetische kring) ten gevolge van de belasting (wikkeling) worden geminimaliseerd Volgens de norm IEC EN 60076-11 Met elektrostatisch scherm Met afsteklem \pm 5%				
	Primair: 400 V\sim Δ				
	Secundair: 400 V\sim Y + N				
	Vermogen (kVA)	Primair soepele kabel doorsnede (mm ²)	Klem \varnothing kabelschoen (mm)	Secundair soepele kabel doorsnede (mm ²)	\varnothing kabelschoen (mm)
142860	50	35	8	35	8
142861	63	35	8	35	8
142862	80	70	10	70	10
142863	100	120	10	70	10
142864	125	120	10	120	10

Ref.	Isolatietransformatoren				
	Voldoen aan de norm IEC EN 60076-11 Met afsteklem \pm 5% vanaf 50 kVA Met elektrostatisch scherm				
	Primair: 400 V\sim Δ				
	Secundair: 230 V\sim Y + N				
	Vermogen (kVA)	Primair soepele kabel		Secundair soepele kabel	
		doorsn. (mm ²)	\varnothing kabelschoen (mm)	doorsn. (mm ²)	\varnothing kabelschoen (mm)
042545	6,3	10		10	
042546	10	10		10	
042547	16	35		35	
142548	25	35		35	
142549	40	35		70	10
142536	50	35	8	70	10
142537	63	35	8	120	10
142538	80	70	10	120	10
142539	100	120	10	120	10
	Primair: 400 V\sim Δ				
	Secundair: 400 V\sim Y + N				
042825	6,3	10		10	
042826	10	10		10	
042827	16	35		35	
142828	25	35		35	
142829	40	35		35	
142830	50	35	8	35	8
142831	63	35	8	35	8
142832	80	70	10	70	10
142833	100	120	10	70	10
142834	125	120	10	120	10
142835	160	150 ⁽¹⁾	11	150 ⁽¹⁾	11
142836	200	200 ⁽²⁾	11	200 ⁽²⁾	11
142837	250	200 ⁽²⁾	15	200 ⁽²⁾	15
142838	315	250 ⁽³⁾	4 x 11	250 ⁽³⁾	4 x 11
142839	400	315 ⁽⁴⁾	4 x 11	315 ⁽⁴⁾	4 x 11

(1): Aansluitvlak 5 x 30 mm
(2): Aansluitvlak 5 x 40 mm
(3): Aansluitvlak 5 x 50 mm
(4): Aansluitvlak 5 x 63 mm

Driefasige transformatoren tot 400 kVA
Kleur van behuizing naar keuze tussen 180 RAL-kleuren, gelieve ons te contacteren