



De schakelaars en drukknoppen worden zonder toets geleverd. Deze moeten voorzien worden van de hieronder vermelde toetsen (1 of 2 modules)
De mechanismen zijn voorzien van schroef- of steekklemmen
Houders met schroefbevestiging zie blz. 589
Afdekplaten zie blz. 590-591

Ref.	Schakelaars 10 AX - 250 V~
○ K4001	Enkelpolige schakelaar 10 AX - 250 V~ verlichtbaar - met schroefklemmen - 1 module
○ K4001A	Enkelpolige schakelaar 10 AX - 250 V~ verlichtbaar - met steekklemmen - 1 module
○ K4001M2A	Enkelpolige schakelaar 10 AX - 250 V~ verlichtbaar - met steekklemmen - 2 modules
○ K4003	Wisselschakelaar 10 AX - 250 V~ verlichtbaar - met schroefklemmen - 1 module
○ K4003A	Wisselschakelaar 10 AX - 250 V~ verlichtbaar - met steekklemmen - 1 module
○ K4003M2A	Wisselschakelaar 10 AX - 250 V~ verlichtbaar - met steekklemmen - 2 modules
○ K4004	Kruisschakelaar 10 AX - 250 V~ met schroefklemmen - 1 module
○ K4004L	Kruisschakelaar met ingebouwde LED 10 AX - 250 V~ - met schroefklemmen Geïntegreerde witte LED (niet verwisselbaar)
○ K4004LB	Kruisschakelaar met ingebouwde LED 10 AX - 250 V~ - met schroefklemmen Geïntegreerde blauwe LED (niet verwisselbaar)

Ref.	Drukknoppen 10 A - 250 V~
○ K4005	Drukknop 10 A - 250 V~ verlichtbaar met schroefklemmen - 1 module
○ K4005A	Drukknop 10 A - 250 V~ verlichtbaar met steekklemmen - 1 module
○ K4005M2A	Drukknop 10 A - 250 V~ verlichtbaar met steekklemmen - 2 modules

Montage van toets 1 of 2 modules

Houder 2 modules

1 mechanisme van 1 module

2 afdekstrips van 1/2 module ref. K4949

1 toets van 2 modules

Houder 2 modules

2 mechanismen van 1 module

1 toets van 1 module

1 toets van 1 module

Bij de montage van een toets van 2 modules op een mechanisme van 1 module dient men gebruik te maken van 2 afdekstrips ref. K4949

□ Toetsen in witte uitvoering ■ Toetsen in zwarte uitvoering

Ref.	Toetsen voor schakelaars en drukknoppen
□ KW01 ■ KG01 □ KM01	1 module Verlichtbare toets voor ref. K4001, K4003, K4004, K4004L, K4004LB, K4005, K4034, K4001A, K4003A, K4005A
□ KW01M2 ■ KG01M2 □ KM01M2	2 modules Verlichtbare toets voor ref. K4001, K4003, K4004, K4004L, K4004LB, K4005, K4034, K4001A, K4003A, K4005A, K4001M2A, K4003M2A, K4005M2A Bij montage op mechanismen 1 module moet 2 x ref. K4949 worden gebruikt

Ref.	Toetsen met symbolen voor schakelaars en drukknoppen
□ KW01X ■ KG01X □ KM01X	1 module - hoge lichtsterkte Verlichtbare toets voor ref. K4001, K4003, K4004, K4004L, K4004LB, K4005, K4034, K4001A, K4003A, K4005A

□ KW01M2X ■ KG01M2X □ KM01M2X	2 modules - hoge lichtsterkte Verlichtbare toets voor ref. K4001, K4003, K4004, K4004L, K4004LB, K4005, K4034, K4001A, K4003A, K4005A, K4001M2A, K4003M2A, K4005M2A Bij montage op mechanismen 1 module moet 2 x ref. K4949 worden gebruikt
-------------------------------------	--

□ KW01A ■ KG01A □ KM01A	1 module - verlichting Verlichtbare toets voor ref. K4001, K4003, K4004, K4004L, K4004LB, K4005, K4034, K4001A, K4003A, K4005A
-------------------------------	--

□ KW01M2A ■ KG01M2A □ KM01M2A	2 modules - verlichting Verlichtbare toets voor ref. K4001, K4003, K4004, K4004L, K4004LB, K4005, K4034, K4001A, K4003A, K4005A, K4001M2A, K4003M2A, K4005M2A Bij montage op mechanismen 1 module moet 2 x ref. K4949 worden gebruikt
-------------------------------------	--

□ KW01D ■ KG01D □ KM01D	1 module - bel Verlichtbare toets voor ref. K4001, K4003, K4004, K4004L, K4004LB, K4005, K4034, K4001A, K4003A, K4005A
-------------------------------	--

□ KW01M2D ■ KG01M2D □ KM01M2D	2 modules - bel Verlichtbare toets voor ref. K4001, K4003, K4004, K4004L, K4004LB, K4001A, K4003A, K4005A, K4001M2A, K4003M2A, K4005M2A Bij montage op mechanismen 1 module moet 2 x ref. K4949 worden gebruikt
-------------------------------------	--

□ KW01F ■ KG01F □ KM01F	1 module - sleutel Verlichtbare toets voor ref. K4001, K4003, K4004, K4004L, K4004LB, K4005, K4034, K4001A, K4003A, K4005A
-------------------------------	--

□ KW01M2F ■ KG01M2F □ KM01M2F	2 modules - sleutel Verlichtbare toets voor ref. K4001, K4003, K4004, K4004L, K4004LB, K4005, K4034, K4001A, K4003A, K4005A, K4001M2A, K4003M2A, K4005M2A. Bij montage op mechanismen 1 module moet 2 x ref. K4949 worden gebruikt
-------------------------------------	--

□ Toetsen in zand uitvoering ○ Neutrale mechanismen (zonder toets)