

Living Now

dimmers en detectoren



De dimmers worden geleverd zonder toets, de bewegingsdetectoren zonder sierplaat. Deze dienen nog uitgerust te worden met de hieronder vermelde toetsen (dimmers) en sierplaten (detectoren). De mechanismen zijn voorzien van schroefklemmen.
Houders met schroefbevestiging zie blz. 589
Afdekkapen zie blz. 590-591

Ref.	Dimmers met drukknop
○ K4411	<p>Ecodimmer 2-draads zonder nulleider</p> <p>Voor de bediening en het dimmen van alle lamptypes: Dimbare LEDs: 3 W tot 75 W (en/of max. 10 lampen) Dimbare compacte fluolampen: 3 W tot 75 W (en/of max. 10 lampen) ZLS-halogen met ferro transfo: 3 VA tot 400 VA ZLS-halogen met elektronische transfo: 3 VA tot 400 VA Halogen 230 V~ 3 W tot 400 W Fluorescentiebuizen met ballast: 3 VA tot 200 VA Gloeilampen: 3 W tot 400 W Wordt gebruikt: - in dimmodus - met vooraf ingestelde niveaus (0%, 33%, 66% en 100%) - als nachtlamp (geleidelijke uitdoving van de lamp gedurende één uur) Met niveaugeheugenfunctie: de lamp brandt weer op hetzelfde niveau als voordat ze de laatste keer werd gedoofd Doet het licht geleidelijk aan en uit (2 sec.) Kan worden gekoppeld aan één of meer niet-verlichte drukknoppen (blz. 568). Elke drukknop maakt dan de aan/uit- en dimfunctie mogelijk 2 modules</p>
○ K4410	<p>Dimmer voor ballast 0-10 V</p> <p>Voor de bediening en het dimmen van fluorescentiebuizen met elektronische ballast 0-10 V~ 600 VA Kan worden gekoppeld aan één of meer niet-verlichte drukknoppen (blz. 568). Elke drukknop maakt dan de aan/uit- en dimfunctie mogelijk. Niveaugeheugenfunctie - 2 modules</p>

Ref.	Bewegingsdetectoren
○ K4431	<p>Schakelaar met passieve infrarood-bewegingsmelder geschikt voor alle soorten belastingen, inclusief LED-lampen - 3-draads - schemerschakeling met variabele drempelwaarde en mogelijkheid tot uitschakeling instelbaar van 10 seconden tot 10 minuten - 230 Va.c. voedingsspanning - 1 module</p>
○ K4432	<p>Schakelaar met passieve infrarood-bewegingsmelder geschikt voor alle soorten belastingen, inclusief LED-lampen - 3-draads - schemerschakeling met variabele drempelwaarde en mogelijkheid tot uitschakeling instelbaar van 10 seconden tot 10 minuten - 230 Va.c. voedingsspanning - 2 modules</p>
○ K4430	<p>Schakelaar met passieve infrarood-bewegingsmelder geschikt voor alle soorten belastingen, inclusief LED-lampen - 2-draads - schemerschakeling met variabele drempelwaarde en mogelijkheid tot uitschakeling - uitschakeling instelbaar van 10 seconden tot 10 minuten - Uitgerust met een AAN - AUTO - UIT knop U kunt kiezen tussen twee soorten configuraties: 1) zichtbare keuzeschakelaar (monteer de bijgeleverde keuzeschakelaar en gebruik de sierplaat...17SL) 2) verborgen keuzeschakelaar (de meegeleverde keuzeschakelaar niet monteren en de sierplaat ref. ...17 gebruiken) - 230 Va.c. netvoeding - 2 modules</p>

Ref.	Toetsen voor dimmers
<input type="checkbox"/> KW19 <input checked="" type="checkbox"/> KG19 <input type="checkbox"/> KM19	<p>1 module</p> <p>Toets voor ref. K4411 en K4410</p>
<input type="checkbox"/> KW16 <input checked="" type="checkbox"/> KG16 <input type="checkbox"/> KM16	<p>Sierplaten voor bewegingsdetectoren</p> <p>1 module</p> <p>Sierplaat voor ref. K4431</p>
<input type="checkbox"/> KW17 <input checked="" type="checkbox"/> KG17 <input type="checkbox"/> KM17	<p>2 modules</p> <p>Sierplaat voor ref. K4432 en K4430</p>
<input type="checkbox"/> KW17SL <input checked="" type="checkbox"/> KG17SL <input type="checkbox"/> KM17SL	<p>Sierplaat voor ref. K4430</p>

Toetsen of sierplaten in witte afwerking
 Toetsen of sierplaten in zwarte afwerking
 Toetsen of sierplaten in zand afwerking
 Neutrale mechanismen (zonder toets)