

Living Now

TV contactdozen



De TV contactdozen dienen te worden uitgerust met de hieronder vermelde sierplaten
 Houders met schroefbevestiging zie blz. 589
 Afdekplaten zie blz. 590-591

Ref.	TV contactdozen	Ref.	Sierplaten voor TV contactdozen
○ K4202D	<p>Directe coaxiale contactdoos voor enkelvoudige systemen, met inbegrip van op afstand bediende centrale systemen en enkelvoudige centrale satellietssystemen met stroom- en signaaloverdracht voor de kanaalkeuze. Geblindeerde verbindingsklemmen met borgschroeven - Diameter 9,5 mm - mannelijke stekker 1 module</p>	<input type="checkbox"/> KW08 <input checked="" type="checkbox"/> KG08 <input type="checkbox"/> KM08	1 module Sierplaat voor ref. K4202D, K4202P14, K4202P10 en K4202F Sierplaat voor ref. K4214D
○ K4202P14	<p>Doorlopende coaxiale contactdoos, met doorvoer, verzwakking 14 dB, voor gecentraliseerde antennesystemen, met inbegrip van de centrale voedingssystemen op afstand en de gecentraliseerde satellietssystemen met stroom- en signaaloverdracht voor de kanaalkeuze - geblindeerde aansluitingsklemmen met borgschroeven Diameter 9,5 mm - mannelijke stekker 1 module</p>	<input type="checkbox"/> KW09 <input checked="" type="checkbox"/> KG09 <input type="checkbox"/> KM09	2 modules Sierplaat voor ref. K4202D, K4202P14, K4202P10 en K4202F Sierplaat voor ref. K4211M2C
○ K4202P10	<p>Coaxiale eindcontactdoos, verzwakking 10 dB, voor gecentraliseerde antennesystemen, met inbegrip van de centrale voedingssystemen op afstand en de gecentraliseerde satellietssystemen met stroom- en signaaloverdracht voor de kanaalkeuze Geblindeerde aansluitingsklemmen met borgschroeven - Diameter 9,5 mm - mannelijke stekker Voorzien van eindadapter met geïntegreerde impedantie 75 Ω 1 module</p>	<input type="checkbox"/> KW08M2 <input checked="" type="checkbox"/> KG08M2 <input type="checkbox"/> KM08M2	Sierplaat voor ref. K4202D, K4202P14, K4202P10 en K4202F Sierplaat voor ref. K4211M2C
○ K4202F	<p>Coaxiale TV contactdoos type F Impedantie 75 Ω - te schroeven connector - 1 module</p>	<input type="checkbox"/> KW25M2 <input checked="" type="checkbox"/> KG25M2 <input type="checkbox"/> KM25M2	Sierplaat voor ref. K4210M2D
○ K4214D	<p>Directe coaxiale contactdoos TV/SAT voor enkelvoudige antennesystemen, ook gecentraliseerd op afstand en gecentraliseerd met voeding op afstand en met schakeling en voor gecentraliseerde satellietssystemen met stroom- en signaaloverdracht voor de kanaalkeuze; mannelijke TV stekker Ø 9,5 mm - type F SAT-stekker - 1 module</p>	<input type="checkbox"/> KW26M2 <input checked="" type="checkbox"/> KG26M2 <input type="checkbox"/> KM26M2	
○ K4211M2C	<p>TV-RD contactdoos voor kabeloperator - Dubbele coaxiale contactdoos voor TV- en FM-LMC-ontvangst - 9,5 mm goedgekeurd door Telenet - Interkabel 2 modules</p>		
○ K4210M2D	<p>TV-R-SAT contactdoos met ster-aansluiting voor DVB-T, kabel en installatie UHD TV-satelliet, compatibel met 4GLTE. Voor TV- & radiosignalen.</p> <p>Aanbevolen coaxiale kabel: 17 VATC - Conform de Europese richtlijnen EN 50083 2 modules en EN 50083-2. Mannelijke TV-stekker (Ø9,5 mm) - Vrouwelijke R-stekker (Ø9,5 mm) - Stekker type F voor SAT-aansluiting - TV: 5-68/120-862 MHz; R: 87,5 - 108 MHz - SAT: 950-2400 MHz - afzwakking 1,5 dB 2 modules</p>		