

# Living Now

## hoteltoepassingen



De mechanismen zijn niet voorzien van een sierplaat (met uitzondering van de contactdoos voor scheerapparaat en de leeslamp). Deze kunnen afgewerkt worden met sierplaten hieronder vermeld  
 Houders met schroefbevestiging zie blz. 589  
 Afdekplaten zie blz. 590-591

Ref.	Badgeschakelaars en gedeactiveerde deurbedieningen	Ref.	Sierplaten voor hotelfuncties
○ K4549	<p>Badgeschakelaar voor stroomvoorziening in de hotelkamer - sleuf met geïntegreerde lamp - uitschakeltijd van 30 seconden                      Voeding 230 VAC                      Om het mechanisme compleet te maken, zijn twee halve modules (ref. K4949) aan de zijkanten van het mechanisme nodig. Te installeren met houders en afdekplaten met een minimale grootte van 3 modules</p>	<input type="checkbox"/> KW22 <input checked="" type="checkbox"/> KG22 <input type="checkbox"/> KM22	<b>3 modules</b> <p>Sierplaat, 3 modules, voor ref. K4549 en K4548</p>
○ K4548		<input type="checkbox"/> KW06H <input checked="" type="checkbox"/> KG06H <input type="checkbox"/> KM06H	<b>1 module</b> <p>Sierplaat, 1 module, voor ref. K4027H</p>
○ K4373	<p>Uitschakeltijd van 30 seconden                      Voeding 230 VAC - met herkenning van de RFID-technologie                      Om het mechanisme compleet te maken, zijn twee halve modules (ref. K4949) aan de zijkanten van het mechanisme nodig. Te installeren met houders en afdekplaten met een minimale grootte van 3 modules</p>	<input type="checkbox"/> KW11H <input checked="" type="checkbox"/> KG11H <input type="checkbox"/> KM11H	<p>Sierplaat, 1 module, voor ref. K4373</p>
○ K4027H	<p>1P 10 AX, 250 VAC wisseldrukknop, dubbele bediening 1-0-2 voor hotel, LIT - 1 module (De LED kan worden vervangen door ref. K4743V230RG)</p>		
○ K4373		<p>Indicatorverlichting met twee geïntegreerde LED's, groen en rood. Kan als visueel signaal buiten de kamer met dubbele waarschuwing worden gebruikt: niet storen en kamer schoonmaken                      De LED's kunnen niet vervangen worden                      Voeding 127/230 VAC - 1 module</p>	
<input type="checkbox"/> KW4177 <input checked="" type="checkbox"/> KG4177 <input type="checkbox"/> KM4177	<p>Contactdoos voor scheerapparaat met veiligheids-transformator                      - inkomende spanning 230 VA 50/60 hz                      - uitgaande spanning 115/230 VA 20 VA                      3 modules</p>		
<input type="checkbox"/> KW4362 <input checked="" type="checkbox"/> KG4362 <input type="checkbox"/> KM4362	<p>Ingebouwde schakelaar                      Verbruik 3,3 W                      Lichtstroom van 110 lumen (komt overeen met een gloeilamp van 15 W)                      Levensduur 40000 uur                      Te installeren in inbouwdoos met diepte min. 50 mm                      - 1 module</p>		

Mechanismen of sierplaten in **witte** uitvoering

Mechanismen of sierplaten in **zwarte** uitvoering

Mechanismen of sierplaten in **zand** uitvoering

Neutrale mechanismen (zonder toets)