








De mechanismen worden geleverd zonder toets. Ze dienen nog uitgerust te worden met de hieronder vermelde toetsen
 Houders met schroefbevestiging zie blz. 589
 Afdekplaten zie blz. 590-591

Ref.	Draadloze bediening
○ K4003CWI	 Draadloze lichtsakelaar. Kan worden gebruikt om één of meer geconnecteerde apparaten voor de lichtbediening AAN/UIT te zetten en te dimmen. Kan zonder bedrading in elke BTicino inbouwdoos worden geïnstalleerd. De batterij kan worden vervangen zonder de schakelaar uit de houder te nemen. Geïntegreerde led voor aanduiding van lage batterijstatus. Gevoed door 3V-batterij type CR2032 (meegeleverd) met een autonomie van 8 jaar 1 module
○ K4003CW	 Draadloze bediening voor verlichting. Om een of meer geconnecteerde apparaten voor de bediening van verlichting AAN/UIT te zetten. Opbouwmontage met herpositioneerbare zelfklevende strips (meegeleverd) of op inbouwdozen. Geïntegreerde led voor melding lege batterij. Gevoed door knoopcelbatterij 3 V type CR2032 (meegeleverd) met een autonomie van 8 jaar - 2 modules
○ K4003DCW	 Draadloze lichtsakelaar. Uitgerust met twee knoppen om twee verschillende geconnecteerde apparaten voor verlichting te bedienen. Elke knop kan met één of meer apparaten worden gekoppeld. Opbouwmontage met verplaatsbare stickers (meegeleverd) of op een inbouwdoos. Geïntegreerde led voor aanduiding van lage batterijstatus. Gevoed door 3V-batterij type CR2032 (meegeleverd) met een autonomie van 8 jaar 2 modules
○ 067694	 Zendermodule voor installatie met Netatmo om een wisselschakelaar of een drukknop om te zetten in een draadloze versie. Kan worden gekoppeld met schakelaars, micromodules, contactdozen en kabeluitgangen. Geleverd met CR 2032 3V batterij voor de stroomvoorziening

Ref.	Draadloze bediening voor rolluik
○ K4027CWI	 Draadloze rolluikschakelaar. Hiermee kunnen één of meer geconnecteerde rolluikschakelaars worden bediend. Kan zonder bedrading in elke BTicino inbouwdoos worden geïnstalleerd. De batterij kan worden vervangen zonder de schakelaar uit de houder te nemen. Geïntegreerde led voor aanduiding van lage batterijstatus. Gevoed door 3V-batterij type CR2032 (meegeleverd) met een autonomie van 8 jaar - 1 module
○ K4027CW	 Draadloze bediening voor rolluiken. Voor de bediening van één of meerdere geconnecteerde rolluik(en). Opbouwmontage met herpositioneerbare zelfklevende strips (meegeleverd) of op inbouwdozen. Geïntegreerde LED voor melding lege batterij. Gevoed door knoopcelbatterij 3 V type CR2032 (meegeleverd) met een autonomie van 8 jaar - 2 modules

Ref.	Bewegingsdetector
064875	 Draadloze PIR bewegingsmelder voor installaties with Netatmo - IP44 - wit. Sensorbereik instelbaar van 2 tot 8 m - 140°, instelbare tijdsvertraging van 15 sec. tot 15 min. Aanbevolen montagehoogte: 2,5 m. Optimale afstand tussen twee melders: 6 m Levering met 2 x 1,5 V AA-batterijen.

Ref.	Toetsen
○ KW01	1 module  Toets voor ref. K4003CWI
■ KG01	
□ KM01	
○ KW32	1 module  Toets voor ref. K4027CWI
■ KG32	
□ KM32	
○ KW42M2	2 modules  Toets voor ref. K4003CW
■ KG42M2	
□ KM42M2	
○ KW43M2	2 modules  Toets voor ref. K4027CW
■ KG43M2	
□ KM43M2	
○ KW36M2	2 modules  Toets voor ref. K4003DCW
■ KG36M2	
□ KM36M2	

□ Toetsen in witte uitvoering ■ Toetsen in zwarte uitvoering □ Toetsen in zand uitvoering ○ Neutraal mechanisme (zonder toets)

Rood gedrukte referenties: nieuwe producten