

## Living Light

schakelaars, drukknoppen en ecoschakelaars met tuimelbediening



LN4001A + N4915N

LN4001A + N4915M2N

LN4003A + NT4915N

LN4003A + NT4915M2N



LN4005A+ L4915N

LN4005A+ L4915M2N

LN4001A

N4003ES

De tuimelbedieningen zijn geleverd zonder toets. Zij dienen voorzien te worden van de toetsen op de volgende bladzijde (blz. 601)

De mechanismen zijn voorzien van steekklemmen (uitgezonderd de kruisschakelaar)

Belgische houders met spanklauwen of met schroefbevestiging zie blz. 622

Italiaanse houders met schroefbevestiging zie blz. 622

Afdekplaten zie blz. 628-629 en 636-637

## Living Light

schakelaars en drukknoppen met axiale bediening



N4051AN

N4051M2AN

NT4051AN

NT4051M2AN



L4051AN

L4051M2AN

De axiale bedieningen zijn geleverd met toets. Deze kunnen echter vervangen worden door specifieke toetsen van blz. 602

De mechanismen zijn voorzien van steekklemmen (uitgezonderd de kruisschakelaar)

Belgische houders met spanklauwen of met schroefbevestiging zie blz. 622

Italiaanse houders met schroefbevestiging zie blz. 622

Afdekplaten zie blz. 628-629 en 636-637

### Ref. Schakelaars met tuimelbediening 16 AX - 250 V~

○ LN4001A



**1 module**  
Enkelpolige schakelaar

○ LN4003A



Wisselschakelaar

○ LN4004



Kruisschakelaar

### Ref. Drukknop met tuimelbediening 10 A - 250 V~

○ LN4005A



**1 module**  
Drukknop 1P (NO)

□ N4003ES  
■ NT4003ES  
■ L4003ES



### Wisselschakelaar met eco-functie

Wisselschakelaar met geïntegreerde aanwezigheidsdetector. Werkt als een klassieke wisselschakelaar (manueel in- en uitschakelen) maar dooft de verlichting automatisch als er niemand meer aanwezig is (+/- 15 minuten). 2-draads bekabeling - 2 modules

Compatibel met lampen:

Halogeen en gloeilampen 230V : 12 - 250 W

Halogeenlampen ZLS met ferromagnetische of elektronische transformator : 2 - 150 VA

LEDs en CFL : 8 - 30 W (of 650 mA)

Mogelijkheid om alle soorten lampen te mengen op hetzelfde circuit

Ideaal voor ruimtes waar de lampen blijven branden, bijvoorbeeld kinderkamers, gangen, kelders, ...

### Ref. Schakelaars met axiale bediening 16 AX - 250 V~

□ N4051AN  
■ NT4051AN  
■ L4051AN



**1 module**  
Enkelpolige schakelaar  
10 AX - 250 V ~

□ N4053AN  
■ NT4053AN  
■ L4053AN



Wisselschakelaar  
10 AX - 250 V ~

□ N4054  
■ NT4054  
■ L4054



Kruisschakelaar  
16 AX - 250 V ~

□ N4051M2AN  
■ NT4051M2AN  
■ L4051M2AN



**2 modules**  
Enkelpolige schakelaar  
10 AX - 250 V ~

□ N4053M2AN  
■ NT4053M2AN  
■ L4053M2AN



Wisselschakelaar  
10 AX - 250 V ~

□ N4054M2  
■ NT4054M2  
■ L4054M2



Kruisschakelaar  
16 AX - 250 V ~

### Ref. Drukknoppen met axiale bediening 10 A - 250 V~

□ N4055AN  
■ NT4055AN  
■ L4055AN



**1 module**  
Drukknop (NO)

□ N4055M2AN  
■ NT4055M2AN  
■ L4055M2AN



**2 modules**  
Drukknop (NO)