

Living Light

USB laders en inductie laders










N4285C1 NT4285C1 L4285C1 L4285C2



LN4285CW2

De mechanismen worden geleverd met sierplaat
 Belgische houders met spanklauwen en met schroefbevestiging zie blz. 622
 Italiaanse houders met schroefbevestiging zie blz. 622
 Afwerkingsplaatjes zie blz. 628-629 en 636-637

| Ref. | USB laders |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> N4285C1 <input checked="" type="checkbox"/> NT4285C1 <input checked="" type="checkbox"/> L4285C1 | Volgens de norm IEC 62684-2011-01 Voor het opladen van draagbare toestellen zoals een smartphone, MP3, MP4 Verbruik in waakstand < 0,07 W klasse II ZLS Voldoet aan de EEG-richtlijn over de harmonisatie van de oplaadstandaarden voor draagbare apparaten en de vermindering van mobiele laders Te installeren in inbouwdoos met diepte van minstens 40 mm Mogelijkheid tot aftakking op contactdoos 2P+A Geleverd zonder snoer Enkelvoudige USB lader - 1,5 A - Type A  230 V - 5 V _{DC} - 1 module |
| <input type="checkbox"/> N4286C1 <input checked="" type="checkbox"/> NT4286C1 <input checked="" type="checkbox"/> L4286C1 | Enkelvoudige USB lader - 1,5 A - Type C  230 V - 5 V _{DC} - 1 module |
| <input type="checkbox"/> N4285C2 <input checked="" type="checkbox"/> NT4285C2 <input checked="" type="checkbox"/> L4285C2 | Dubbele USB lader - 3 A - Type A  230 V - 5 V _{DC} - 2 modules |
| <input type="checkbox"/> N4286C2 <input checked="" type="checkbox"/> NT4286C2 <input checked="" type="checkbox"/> L4286C2 | Dubbele USB lader - 3 A - Type C  230 V - 5 V _{DC} - 2 modules |
| <input type="checkbox"/> N4287C2 <input checked="" type="checkbox"/> NT4287C2 <input checked="" type="checkbox"/> L4287C2 | Dubbele USB lader - 3 A - Type A + Type C  230 V - 5 V _{DC} - 2 modules |
| <input type="checkbox"/> N4288C2 <input checked="" type="checkbox"/> NT4288C2 <input checked="" type="checkbox"/> L4288C2 | Enkelvoudige USB lader Power Delivery 30W - Type C  Type C USB-oplader voor snel opladen tot 30W. Voor het snel opladen van draagbare apparaten (pc, tablets, smartphones) gebaseerd op 3.0 Power Delivery-technologie en ook voor het opladen van apparaten die niet gebaseerd zijn op 3.0 Power Delivery (tablets, smartphones). Energie-efficiëntieniveau VI TUV Stand-by verbruik van 0,6W Uitgangsspanning: 5 - 9 - 12 - 15 - 20 V - 2 modules |

| Ref. | Inductieoplader + USB lader Type-A |
|------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> LN4285CW2 |  Voor het snel en draadloos opladen van een smartphone met een inductieontvanger Bijzonder geschikt voor bedhoofden, dressoirs en werkruimtes Voldoet aan de WPC Qi-standaard (World Power consortium) Voldoet aan de norm EN 62479 (EMC-emissie) Voldoet aan de vereisten inzake bescherming van personen tegen elektromagnetische velden (INCNIRP-referenties) Verstoort geen andere draadloze transmissies (Zigbee, DVB, 4G-gsm ...) Uitgerust met 2 inductieantennes van 50 x 80 mm voor een snelle verbinding van de smartphone Plaat met helling van 10° en antislipbekleding voor beveiliging van de terminal tijdens het opladen Energierendement > 85% Antidiefstalslot Uitgerust met USB-poort 3 A Type-A voor het opladen van een tweede terminal - 12 W Montage mogelijk in meervoudige doos (horizontaal) Gemetalliseerde afwerking Afm. 136,5 x 70 x 56,5 mm |