


# Living Light

bellen, zoemers, verklikkerlampjes en signalisatie



N4351/12



NT4355/12



N4371R



L4371V



L4385/..



L4374/230



L4382/230

De mechanismen worden geleverd met sierplaat  
Belgische houders met spanklauwen of met schroefbevestiging zie blz. 622  
Italiaanse houders met schroefbevestiging zie blz. 622  
Afdekplaten zie blz. 628-629 en 636-637

Het is voor alle modellen aan te raden een montagehoogte tussen 160 en 205 cm te respecteren (opbouw uit de muur 52 mm)

Ref.	Bellen
<input type="checkbox"/> N4351/12 <input type="checkbox"/> NT4351/12 <input type="checkbox"/> L4351/12	Bronzen bel 12 V~ - 5 VA - 80 dB 1 module
<input type="checkbox"/> N4351/230 <input type="checkbox"/> NT4351/230 <input type="checkbox"/> L4351/230	Bronzen bel 230 V~ - 8 VA - 80 dB - 50 en 60 Hz 1 module
<input type="checkbox"/> N4355/12 <input type="checkbox"/> NT4355/12 <input type="checkbox"/> L4355/12	Elektronische bel - 3 verschillende tonen - volumeregelaar - 12 V~/= 2 modules

Ref.	Zoemers
<input type="checkbox"/> N4356/12 <input type="checkbox"/> NT4356/12 <input type="checkbox"/> L4356/12	Zoemer 12 V~ - 5 VA - 74 dB 1 module
<input type="checkbox"/> N4356/230 <input type="checkbox"/> NT4356/230 <input type="checkbox"/> L4356/230	Zoemer 230 V~ - 8 VA - 75 dB - 50 en 60 Hz

Ref.	Verklikkerlampjes
<input type="checkbox"/> N4371T <input type="checkbox"/> NT4371T <input type="checkbox"/> L4371T	Verklikkerlamp met transparante verstrooier - voor LED ref. LN4742V12T en LN4742V230T (zie blz. 613) 1 module
<input type="checkbox"/> N4371R <input type="checkbox"/> NT4371R <input type="checkbox"/> L4371R	Verklikkerlamp met rode verstrooier - voor LED ref. LN4742V12T en LN4742V230T (zie blz. 613)
<input type="checkbox"/> N4371V <input type="checkbox"/> NT4371V <input type="checkbox"/> L4371V	Verklikkerlamp met groene verstrooier - voor LED ref. LN4742V12T en LN4742V230T (zie blz. 613)
<input type="checkbox"/> N4372AV <input type="checkbox"/> NT4372AV <input type="checkbox"/> L4372AV	Dubbele verklikkerlamp met 2 verstrooiers: 1 oranje + 1 groen - voor 2 LED's ref. LN4742V12T en LN4742V230T (zie blz. 613)

Ref.	Signalisatielampen buitenkant deur (met lamp)
<input type="checkbox"/> L4385/12R <input type="checkbox"/> L4385/12V <input type="checkbox"/> L4385/12B	Voeding 12 V - rood (R), groen (V), wit (B) 1 module
<input type="checkbox"/> L4385/24R <input type="checkbox"/> L4385/24V <input type="checkbox"/> L4385/24B	Voeding 24 V - rood (R), groen (V), wit (B)
<input type="checkbox"/> L4385/230R <input type="checkbox"/> L4385/230V <input type="checkbox"/> L4385/230B	Voeding 230 V - rood (R), groen (V), wit (B)
<input type="checkbox"/> L4745/12	Vervanglamp E10 - 12 V - 5 W
<input type="checkbox"/> L4745/24	Vervanglamp E10 - 24 V - 5 W
<input type="checkbox"/> L4745/230	Vervanglamp E10 - 230 V - 5 W

Ref.	Signalisatielampen
<input type="checkbox"/> L4374V12V24	Signalisatielamp met witte LED - 12/24 V~ 2 modules
<input type="checkbox"/> L4374/230	Signalisatielamp met witte LED - 230 V~

Ref.	Plintverlichting
<input type="checkbox"/> L4382V12V24	Plintverlichting met witte LED - 12/24 V~ 2 modules
<input type="checkbox"/> L4382/230	Plintverlichting met witte LED - 230 V~