

# Living Light

## verlichting en noodverlichting



N4362



LN4360



LN4361












LN4380N



L4384/1

De mechanismen worden geleverd met sierplaat  
 Belgische houders met spanklauwen of met schroefbevestiging zie blz. 622  
 Italiaanse houders met schroefbevestiging zie blz. 622  
 Afdekplaten zie blz. 628-629 en 636-637

Ref.	Verlichting
<input type="checkbox"/> N4362 <input checked="" type="checkbox"/> NT4362 <input checked="" type="checkbox"/> L4362	<p>Voorzien van onderhoudsvrije LED's                      Kleur van de LED's: 3000 K: neutraal wit                      Voeding 230 V - Energieklasse A                      Schroefklemmen</p> <p><b>Leeslampje</b>   Wordt op het hoofdeinde boven het bed gemonteerd                      Voor een gerichte verlichting                      Voorzien van een soepele arm waarmee de kop kan worden gericht</p> <p>Ingebouwde schakelaar                      Verbruik 3,3 W                      Lichtstroom van 110 lumen (komt overeen met een gloeilamp van 15 W)                      Levensduur 40000 uur                      Te installeren in inbouwdoos met diepte min. 50 mm                      1 module</p>
<input type="checkbox"/> LN4360	<p><b>Richtbare spot</b>   Wordt boven een bureau of een werkblad (keuken, kamer...) gemonteerd                      360° draaibaar                      Kan worden bediend door 1 standaardschakelaar of 1 automatische schakelaar met nulleider                      Verbruik 2,8 W                      Lichtstroom 70 lumen                      Levensduur 50000 uur                      Geleverd met set van 3 afwerkingskappen: wit, Tech en antraciet - 2 modules</p>
<input type="checkbox"/> LN4361	<p><b>Spot voor trap</b>   Voor een gerichte, decoratieve verlichting                      Aanbevolen plaatsing: op 30 cm van de grond                      Te installeren in inbouwdoos met min. diepte 40 mm                      Kan worden bediend door een standaardschakelaar of een automatische schakelaar met nulleider                      Verbruik 2,2 W                      Lichtstroom 70 lumen                      Levensduur 50000 uur                      Geleverd met set van 3 afwerkingskappen: wit, Tech en antraciet - 2 modules</p>

Ref.	Uitneembare noodverlichting
<input type="checkbox"/> LN4380N	 Looplamp met automatische inschakeling in geval van een stroomonderbreking. De lamp kan van zijn sokkel worden afgenomen en als looplamp worden gebruikt (ON-OFF) Autonomie van de batterij: 2 u - 2 modules
<input type="checkbox"/> LN4381	<p><b>Noodverlichting</b>   LED noodverlichting met automatische verlichting in geval van stroomonderbreking - 230 V~, 50/60 Hz                      Herlaadbare batterij Ni-MH niet vervangbaar                      Autonomie 2 uren                      Lichtsterkte 2400 mcd                      120° stralingshoek - niet verwijderbaar                      1 module</p>
<input type="checkbox"/> L4384/1 <sup>1</sup>	 Noodverlichting met automatische verlichting in geval van stroomonderbreking LED signalisatie voor aanwezigheid van spanning Drukknop voor vrijwillige uitschakeling Mogelijkheid tot uitschakeling vanop afstand met schakelaar Vervangbare herlaadbare nikkel-cadmium batterij Autonomie 1 uur - voeding 230 V~ Vermogen lamp 1 W - 4 modules
<input type="checkbox"/> L4386/1 <sup>1</sup>	 Noodverlichting zelfde als hierboven - autonomie 1 uur - vermogen lamp 1,3 W - 6 modules
<input type="checkbox"/> L4784/1	<p><b>Reservebatterijen</b>   Voor ref. L4384/1</p>
<input type="checkbox"/> L4786/1	 Voor ref. L4386/1

<sup>1</sup> Bij installatie van noodverlichting met AIR afdekplaten is het aangewezen om de uitbreidingskader te gebruiken om het bekabelen te vergemakkelijken.

### Toepassingsvoorbeeld van de leeslamp ref. N/NT/L4362

