

Living Light

beveiligingstoestellen, blinde toetsen en LEDs voor bedieningen en verklikkers



N4301/6 N4305/6 L4536








N4950 L4951 NT4953




LN4742V230 LN4743V230 LN4742V12T





De mechanismen worden geleverd met toets
Belgische houders met spanklauwen of met schroefbevestiging zie blz. 622
Italiaanse houders met schroefbevestiging zie blz. 622
Afdekplaten zie blz. 628-629 en 636-637

Ref.	Automatische magnetothermische schakelaars
<input type="checkbox"/> N4301/6 <input type="checkbox"/> NT4301/6 <input type="checkbox"/> L4301/6	 Tweepolige automatische magnetothermische schakelaar met 1 beschermde pool 6 A - 230 V~ - indicatie positie contacten open of gesloten - onderbrekingsvermogen 1500 A - 230 V~ Schakelaar zelfde als hierboven 10 A - onderbrekingsvermogen 3000 A - 230 V~
<input type="checkbox"/> N4301/10 <input type="checkbox"/> NT4301/10 <input type="checkbox"/> L4301/10	 Schakelaar zelfde als hierboven 10 A - onderbrekingsvermogen 3000 A - 230 V~
<input type="checkbox"/> N4301/16 <input type="checkbox"/> NT4301/16 <input type="checkbox"/> L4301/16	 Schakelaar zelfde als hierboven 16 A - onderbrekingsvermogen 3000 A - 230 V~



Ref.	Automaat - differentieel
<input type="checkbox"/> N4305/6 <input type="checkbox"/> NT4305/6 <input type="checkbox"/> L4305/6	 Automaat - tweepolige automatische differentieelschakelaar met 1 beschermde pool I Δ n 10mA - 6 A - 230 V~ - indicatie positie contacten open of gesloten - testdrukknop - onderbrekingsvermogen 1500 A - 230 V~ - 2 modules
<input type="checkbox"/> N4305/10 <input type="checkbox"/> NT4305/10 <input type="checkbox"/> L4305/10	 Automaat zelfde als hierboven - 10 A - onderbrekingsvermogen 3000 A - 230 V~
<input type="checkbox"/> N4305/16 <input type="checkbox"/> NT4305/16 <input type="checkbox"/> L4305/16	 Automaat zelfde als hierboven - 16 A - onderbrekingsvermogen 3000 A - 230 V~



Ref.	Zekeringhouder
<input type="checkbox"/> N4321 <input type="checkbox"/> NT4321 <input type="checkbox"/> L4321	 Zekeringhouder voor zekeringen 5 x 20 en 6,3 x 32 - max. 10 A - 250 V~

Ref.	Overspanningsbeveiligiger
<input type="checkbox"/> N4536 <input type="checkbox"/> NT4536 <input type="checkbox"/> L4536	 Overspanningsbeveiligiger 1 P te verbinden met een contactdoos - nominale stroom I _n = 1 kA - maximale stroom I _{max} = 2 kA - max. beveiligingsspanning U _p = 1 kV - nominale spanning U _n = 110 - 230 V~ - max. permanente spanning U _c = 250 V~

Ref.	Blinde toetsen en kabeluitvoeren
<input type="checkbox"/> N4950 <input type="checkbox"/> NT4950 <input type="checkbox"/> L4950	 Blinde toets 1 module
<input type="checkbox"/> N4951 <input type="checkbox"/> NT4951 <input type="checkbox"/> L4951	 Blinde toets met uitdrukbare afsluiting - 2 modules
<input type="checkbox"/> N4953 <input type="checkbox"/> NT4953 <input type="checkbox"/> L4953	 Blinde toets met uitgang Ø 9 mm 1 module
<input type="checkbox"/> N4954 <input type="checkbox"/> NT4954 <input type="checkbox"/> L4954	 Blinde toets met uitgang Ø 9 mm - met kabelklem 2 modules

Ref.	Schroefverzegeling
<input type="checkbox"/> N4750 <input type="checkbox"/> L4750	 Schroefverzegeling voor modulehouders ref. LN4703 en LN4704

Ref.	LEDs voor tuimelbedieningen
LN4742V230 LN4742V230V LN4742V230T	Voor 230 V bediening  <ul style="list-style-type: none"> ● Amber ● Groen ○ Wit
LN4742V12 LN4742V12V LN4742V12T	Voor 12 V bediening  <ul style="list-style-type: none"> ● Amber ● Groen ○ Wit

Ref.	LEDs voor axiale bedieningen
LN4743/230A LN4743/230V	Voor 230 V bediening  <ul style="list-style-type: none"> ● Amber ● Groen
LN4743/12A LN4743/12V	Voor 12 V bediening  <ul style="list-style-type: none"> ● Amber ● Groen