

Valena Next

schakelaars en drukknoppen



741554

741541

741643

741749

741553

Mechanismen geleverd met toets en houder met spanklauwen, behalve ref. 077015 en 079215

Uit te rusten met afdekplaat (blz. 661)

Geleverd met werfbeschermkap

Ref.	Schakelaars 10 AX - 250 V
	Enkelpolige schakelaar Uitgerust met steekklemmen
741554	<input type="checkbox"/> Wit
741654	<input type="checkbox"/> Aluminium
741754	<input type="checkbox"/> Zwart
	Wisselschakelaar Uitgerust met steekklemmen
741540	<input type="checkbox"/> Wit
741640	<input type="checkbox"/> Aluminium
741740	<input type="checkbox"/> Zwart
	Dubbele wisselschakelaar Uitgerust met steekklemmen
741542	<input type="checkbox"/> Wit
741642	<input type="checkbox"/> Aluminium
741742	<input type="checkbox"/> Zwart
	Wisselschakelaar met verklikker Uitgerust met steekklemmen Uit te rusten met een inplugbare LED Keuze tussen verlichte- of controlefunctie Inplugbare LEDs (blz. 649)
741541	<input type="checkbox"/> Wit
741641	<input type="checkbox"/> Aluminium
741741	<input type="checkbox"/> Zwart
	Tweepolige schakelaar Uitgerust met schroefklemmen
741543	<input type="checkbox"/> Wit
741643	<input type="checkbox"/> Aluminium
741743	<input type="checkbox"/> Zwart
	Tweepolige schakelaar met verklikker Uitgerust met schroefklemmen Uitgerust met een inplugbare LED Keuze tussen verlichte- of controlefunctie Te bekabelen LEDs ref. 665090/665091 (blz. 649)
741544	<input type="checkbox"/> Wit
741644	<input type="checkbox"/> Aluminium
741744	<input type="checkbox"/> Zwart
	Kruisschakelaar Uitgerust met schroefklemmen Hiermee kan een derde bedieningspunt in een installatie met wisselschakelaar worden toegevoegd
741545	<input type="checkbox"/> Wit
741645	<input type="checkbox"/> Aluminium
741745	<input type="checkbox"/> Zwart
	Trekschakelaar Uitgerust met steekklemmen Geleverd met koord
741546	<input type="checkbox"/> Wit
741646	<input type="checkbox"/> Aluminium
741746	<input type="checkbox"/> Zwart

Ref.	Wisselschakelaar met detectiefunctie
	Hiermee dooft de verlichting automatisch na 10 minuten indien er geen beweging wordt gedetecteerd (dankzij de ingebouwde IR-detectiecel) Wordt geïnstalleerd en werkt als een klassieke wisselschakelaar Detectieveld 160° Detectiebereik 8 m Geschikt voor alle lamptypes: - 12-150 W: gloeilampen en halogeenlampen 230 V - 12-150 VA: lampen met elektronisch of ferromagnetisch voorschakelapparaat - 8-30 W (of 650 mA): Led en CFL Mogelijkheid om alle lamptypes op hetzelfde circuit te mengen. Ideaal voor ruimtes waar het licht soms onnodig blijft branden (kinderkamer, berghok ...) Wordt gemonteerd in een houder met spanklauwen ref. 670635 of een houder met schroefbevestiging ref. 080251 (blz. 660)
077015	<input type="checkbox"/> Wit
079215	<input type="checkbox"/> Aluminium

Ref.	Drukknoppen 6 A - 250 V
	Mechanismen uitgerust met steekklemmen
	Drukknop
741547	<input type="checkbox"/> Wit
741647	<input type="checkbox"/> Aluminium
741747	<input type="checkbox"/> Zwart
	Drukknop met verklikker Uit te rusten met een inplugbare LED voor verlichte functie Inplugbare LEDs (blz. 649)
741548	<input type="checkbox"/> Wit
741648	<input type="checkbox"/> Aluminium
741748	<input type="checkbox"/> Zwart
	Dubbele drukknop
741549	<input type="checkbox"/> Wit
741649	<input type="checkbox"/> Aluminium
741749	<input type="checkbox"/> Zwart
	Drukknop met etikethouder
741550	<input type="checkbox"/> Wit
741650	<input type="checkbox"/> Aluminium
741750	<input type="checkbox"/> Zwart
	Drukknop + wisselschakelaar
741551	<input type="checkbox"/> Wit
741651	<input type="checkbox"/> Aluminium
741751	<input type="checkbox"/> Zwart
	Drukknop met trekmechanisme Geleverd met koord
741552	<input type="checkbox"/> Wit
741652	<input type="checkbox"/> Aluminium
741752	<input type="checkbox"/> Zwart

Ref.	Compacte drukknop potentiaalvrij 24 V
	Mechanismen uitgerust met schroefklemmen
	Viervoudige drukknop + LEDs
741553	<input type="checkbox"/> Wit
741653	<input type="checkbox"/> Aluminium
741753	<input type="checkbox"/> Zwart