

Valena Next

bewegingsdetectoren en ecodimmer



741561



741562







741760



741663

Mechanismen geleverd met toets en houder met spanklauwen
Uit te rusten met afdekplaat (blz. 661)
Geleverd met werfbeschermkap

Ref.	Bewegingsdetectoren
741561 741661 741761	<p>Mechanismen uitgerust met schroefklemmen Detectieveld: 120°</p> <p>Tweedraads bewegingsdetector met manuele in- en uitschakelmogelijkheid Aanvaardbaar vermogen per lamptype: - LEDs: 3 W tot 100 W - Compacte fluorescentielampen: 3 W tot 100 W - LEDs, CFL's, halogeenvlampen, fluorescentiebuisen met ferromagnetisch of elektronisch voorschakelapparaat: 3 VA tot 250 VA - Halogeenvlampen 230 V, gloeilampen: 3 W tot 250 W Voor LEDs en compacte fluorescentielampen is de minimumbelasting hoger wanneer meerdere detectoren op één kring worden geïnstalleerd (zie handleiding) Mogelijkheid om de detector in modus ON, Automatisch of OFF te forceren met 3-standenschuifknop Geschikt voor max. 3 parallel geschakelde melders Regeling van de vertraging van 10 s tot 10 min. Regeling van de lichtsterktedrempel van 5 lux tot 1.275 lux Verbruik in waakstand: 0,02 W</p> <p> <input type="checkbox"/> Wit <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Zwart</p>
741562 741662 741762	<p>Tweedraads bewegingsdetector zonder manuele in- en uitschakelmogelijkheid Aanvaardbaar vermogen per lamptype: - LEDs: 3 W tot 100 W - Compacte fluorescentielampen: 3 W tot 100 W - LEDs, CFL's, halogeenvlampen, fluorescentiebuisen met ferromagnetisch of elektronisch voorschakelapparaat: 3 VA tot 250 VA - Halogeenvlampen 230 V, gloeilampen: 3 W tot 250 W Voor LEDs en compacte fluorescentielampen is de minimumbelasting hoger wanneer meerdere detectoren op één kring worden geïnstalleerd (zie handleiding) Geschikt voor max. 3 parallel geschakelde melders Regeling van de vertraging van 10 s tot 10 min. Regeling van de lichtsterktedrempel van 5 lux tot 1.275 lux Verbruik in waakstand: 0,02 W</p> <p> <input type="checkbox"/> Wit <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Zwart</p>
741560 741660 741760	<p>Driedraadse bewegingsdetector zonder manuele in- en uitschakelmogelijkheid Infrarooddetectie Overeenkomstig RT 2012: controleert het natuurlijke licht continu en niet alleen op het ogenblik van de detectie Aanvaardbare vermogens voor elk type lamp: - LEDs: 0 tot 500 W - Compacte fluorescentielampen: 0 tot 500 W - LEDs, CFL's, halogeenvlampen, fluorescentiebuisen met ferromagnetisch of elektronisch voorschakelapparaat: 0 tot 1.000 VA - Halogeenvlampen 230 V, gloeilampen: 0 tot 2.000 W Regeling van de vertraging van 5 s tot 30 min Regeling van de lichtsterktedrempel van 5 lux tot 1.275 lux Verbruik in waakstand: 0,2 W</p> <p> <input type="checkbox"/> Wit <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Zwart</p>

Ref.	Ecodimmer
741563 741663 741763	<p>Voor de bediening en het dimmen van alle lamptypes: - Dimbare LEDs: 3 W tot 75 W (en/of max. 10 lampen) - Dimbare compacte fluorescentielampen: 3 W tot 75 W (en/of max. 10 lampen) - Halogeenvlampen ZLS met ferromagnetisch of elektronisch voorschakelapparaat 3 VA tot 400 VA - Halogeenvlampen 230 V: 3 W tot 400 W - Fluorescentiebuisen met voorschakelapparaat: 3 VA tot 200 VA - Gloeilampen: 3 W tot 400 W Wordt gebruikt: - in dimmodus - met vooraf ingestelde niveaus (0%, 33%, 66% en 100%) - als nachtlamp (geleidelijke uitdoving van de lamp gedurende een uur) Met niveaugeheugenfunctie: de lamp schakelt weer in op hetzelfde niveau voordat ze de laatste keer werd gedoofd Doet het licht geleidelijk aan en uit (2 sec.) Kan worden gekoppeld aan één of meer niet-verlichte drukknoppen (ref. 741547, 741647 en 741747). Elke drukknop maakt dan de aan/uit- en dimfuncties mogelijk.</p> <p> <input type="checkbox"/> Wit <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Zwart</p>