

# Valena Next

## contactdozen en USB-contactdozen



741530



741520



741537



741636



741732

Mechanismen geleverd met toets en houder met spanklauwen of met houder voor schroefbevestiging (voor de voorbekabelde contactdozen), behalve ref. 077598. Uit te rusten met afdekplaat (blz. 661). Geleverd met werfbeschermerkap

Ref.	Vlakke contactdoos 16 A	Ref.	Vorbekabelde vlakke contactdoos 16 A
741530 741630 741730	<p>Mechanismen uitgerust met steekklemmen</p> <p><b>Enkelvoudige vlakke contactdoos 2P+A</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Wit</li> <li><input type="checkbox"/> Aluminium</li> <li><input type="checkbox"/> Zwart</li> </ul>	741532 741632 741732	<p><b>Dubbele vlakke contactdoos 2 x 2P+A</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Wit</li> <li><input type="checkbox"/> Aluminium</li> <li><input type="checkbox"/> Zwart</li> </ul>
741520 741620 741720	<p>Mechanismen uitgerust met steekklemmen</p> <p><b>Contactdozen 16 A</b></p> <p><b>Enkelvoudige standaard contactdoos 2P+A</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Wit</li> <li><input type="checkbox"/> Aluminium</li> <li><input type="checkbox"/> Zwart</li> </ul>	741533 741633 741733	<p><b>Drievoudige vlakke contactdoos 3 x 2P+A</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Wit</li> <li><input type="checkbox"/> Aluminium</li> <li><input type="checkbox"/> Zwart</li> </ul>
741521 741621 741721	<p><b>Enkelvoudige contactdoos 2P zonder aarding</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Wit</li> <li><input type="checkbox"/> Aluminium</li> <li><input type="checkbox"/> Zwart</li> </ul>	741535 741635 741735	<p><b>Enkelvoudige vlakke contactdoos 2P+A + dubbele USB type A-contactdoos - 2,4 A</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Wit</li> <li><input type="checkbox"/> Aluminium</li> <li><input type="checkbox"/> Zwart</li> </ul>
741537 741637 741737	<p><b>Enkelvoudige vlakke contactdoos 2P+A + ingebouwde USB type C-lader (versie monoblok*)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Wit</li> <li><input type="checkbox"/> Aluminium</li> <li><input type="checkbox"/> Zwart</li> </ul>	741522 741622 741722	<p><b>Vorbekabelde contactdoos 16 A</b></p> <p><b>Dubbele contactdoos 2 x 2P+A</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Wit</li> <li><input type="checkbox"/> Aluminium</li> <li><input type="checkbox"/> Zwart</li> </ul>
741534 741634 741734	<p><b>USB-laders</b></p> <p><b>Dubbele USB type A-contactdoos - 2,4 A</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Wit</li> <li><input type="checkbox"/> Aluminium</li> <li><input type="checkbox"/> Zwart</li> </ul>	741523 741623 741723	<p><b>Drievoudige contactdoos 3 x 2P+A</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Wit</li> <li><input type="checkbox"/> Aluminium</li> <li><input type="checkbox"/> Zwart</li> </ul>
741536 741636 741736	<p><b>Dubbele USB type A+C-contactdoos - 3 A</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Wit</li> <li><input type="checkbox"/> Aluminium</li> <li><input type="checkbox"/> Zwart</li> </ul>		
741538 741638 741738	<p><b>USB type C contactdoos - Power Delivery 30W</b></p> <p>Type C USB-oplader voor snel opladen tot 30W Voor het snel opladen van draagbare apparaten (pc, tablets, smartphones) gebaseerd op 3.0 Power Delivery-technologie en ook voor het opladen van apparaten die niet gebaseerd zijn op 3.0 Power Delivery (tablets, smartphones). Energie-efficiëntieniveau VI TUV Stand-by verbruik van 0,6W Uitgangsspanning: 5 - 9 - 12 - 15 - 20 V</p>		
077598	<p><b>Inductielader + laadmodule USB type A</b></p> <p>Inductieladers dienen om smartphones met inductieontvanger snel en draadloos op te laden. Verbruik in waakstand &lt; 0,07 W Energie-rendement &gt; 85 % Voldoet aan de WPC Qi-standaard (World Power Consortium) Lader 1 A met 1 USB-poort 2,4 A 12 W voor de voeding van een tweede terminal Plaat met helling van 10° en antislipbekleding voor beveiliging van de terminal tijdens het opladen Afm.: 136,5 x 70 x 56,5 mm. Antidiefstalslot Horiz. montage van meerdere mechanismen mogelijk Te voorzien van een houder en een afdekplaat (blz. 660 en 661)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Wit met metallic afdekplaat</li> </ul>		

### De voorbekabelde contactdoos

- 1 enkel mechanisme te bekabelen
- Mechanisme is uitgerust met een in- en uitgang
- Tijdwinst: de contactdozen zijn voorzien van steekklemmen en zijn voorbekabeld. Zo is het niet langer nodig om brugjes tussen de verschillende contactdozen te leggen.

Voorzijde



Achterzijde



\* voor een verticale meervoudige installatie met hartafstand 57 mm, gelieve ons te raadplegen